



Philips TrueLine gömme: Gerçek ışık hattı

Mimarlar üzerinde çalıştıkları yerlerin iç mimarisine uygun aydınlatma çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Zarif bir tasarımın yanı sıra yüksek düzey aydınlatma özelliği istiyorlar. Proje firmaları, ofis aydınlatma normlarıyla uyumlu olacak şekilde doğru ışık düzeyini elde etmenin yanı sıra enerji tasarrufu yapabilmelerini sağlayacak aydınlatma armatürlerine ihtiyaç duyuyor. TrueLine, recessed her iki gereksinimi de karşılayabiliyor. TrueLine'ın sarkıt modeli de mevcuttur.

[BENEFITS]

- Homojen ışık dağılımı
- Lineer aydınlatma armatürü için son derece yüksek verimlilik
- Mimarlar için en popüler aydınlatma armatürü muhafaza boyutları

[APPLICATIONS]

- Ofisler
- Eğitim
- Perakende

[FEATURES]

- 100 lm/W üzerinde aydınlatma verimi
- Ofis aydınlatma normları ile uyumlu


- Bağımsız ve lineer hatlar
- Sarkit model de mevcuttur
- Direk ve endirek aydınlatma
- Homojen ışık dağılımı
- Geleceğe yönelik: PoE

- Ürün IPX0'dır, su girişine karşı korumalı değildir. Bu nedenle, aydınlatma armatürünün kurulacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.

[VERSIONS]



TrueLine Recessed PCV IP RTP



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC534B VPC



TrueLine Recessed PCV LINE ASYMMETRIC RTP



TrueLine Recessed VPC OC IP RTP



TrueLine Recessed PCV ASYMMETRIC RTP




TrueLine Recessed PCV LINE NOSENSOR RTP




TrueLine Recessed VPC NOC IP RTP


[DIMENSIONALDRAWING]




RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP




RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP




RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV



RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV



RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP



RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

[PRODUCTDETAILS]



TrueLineRecessed NOC
OPTICS DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC-DPP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC_PI 5-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line CONNECTED DP1



TrueLineRecessed PCV line CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC OPTICS DP

Genel Bilgiler

Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Işık kaynağının ışın açısı	- °

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
----------------	-------

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Evet
Acil durum aydınlatması	DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Optik sistem türü
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	4000 K	144 lm/W	Geniş ışın
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	1.500 lm	4000 K	99 lm/W	Geniş ışın
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	4000 K	110 lm/W	Geniş ışın
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	4000 K	110 lm/W	Geniş ışın
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1.500 lm	4000 K	127 lm/W	Geniş ışın
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	4.000 lm	4000 K	130 lm/W	Asimetrik ayna
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	4000 K	138 lm/W	Asimetrik ayna
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	3.400 lm	4000 K	143 lm/W	Geniş ışın
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	4000 K	138 lm/W	Asimetrik ayna
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	4000 K	143 lm/W	Geniş ışın
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	2.500 lm	4000 K	139 lm/W	Geniş ışın
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	4.300 lm	4000 K	144 lm/W	Geniş ışın
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	3.100 lm	4000 K	112 lm/W	Geniş ışın
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	1.900 lm	4000 K	110 lm/W	Geniş ışın
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	2.500 lm	4000 K	139 lm/W	Geniş ışın
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	1.900 lm	3000 K	104 lm/W	Geniş ışın
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	1.500 lm	4000 K	99 lm/W	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	31,5 W
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	32 W
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	14 W
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	18 W
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	29 W
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	17,8 W
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	18 W
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	14,6 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	Mekanik çarpışma koruma kodu
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IP20/40	IK02
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	IP20	IK03
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	IP20	IK03
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	IP20	IK03
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	IP20	IK03
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	IP20	IK03

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ateşleme teli testi	Alev alma işareti
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	(0.43, 0.40) SDCM <3
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
97159200	RC530B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC530B
97171400	RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97174500	RC531B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97199800	RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC534B
97202500	RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC535B
97154700	RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97184400	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV	RC533B
97185100	RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP	RC531B


[POLARNORMALDIAGRAMS]



RC530BI - 910505103103

RC530BI - 910505103119


RC530BI - 910505103150



RC530BI - 910505103106

RC530BI - 910505103102


RC530BI - 910505103128




RC530BI - 910505103120

RC530BI - 910505103117


RC530BI - 910505103129




RC530BI - 910505103110




RC530BI - 910505103118




RC530BI - 910505103111




RC530BI - 910505103124




RC530BI - 910505103121



RC530BI - 910505103126



RC530BI - 910505103131



RC530BI - 910505103130