



TrueSlim – slankt og bæredygtigt LED-armatur til speciallofter

TrueSlim

Arkitekter har brug for belysning, der harmonerer med rummets arkitektur og fremhæver dets æstetik. TrueSlim imødekommer kravene til fleksibel loftintegration og er kompatibel med både InterAlu- og Haufe-lofttyper. Specifiers og loftintegratorer har brug for armaturer, der kombinerer energieffektivitet med optimalt lys tilpasset loftets dimensioner. Den overholder ikke blot WELL Building Standard for Light, men TrueSlim er også vurderet til UGR<19, hvilket overholder alle kontornormer (OC). Armaturerne i serien fås i flere længder og med forskellige lysudbytter. Dette tilbyder den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueSlim armaturer er et bæredygtigt valg med op til 110 lm/W, en levetid på op til 50.000 timer ved L90 og mulighed for trådløs forbindelse og styring.

Fordele

- Opfylder kravene til kontorbelysning
- Fremtidssikre, skalerbare funktioner til intelligent kontor
- Kompatibel med det intelligente Interact lysstyringssystem
- Understøtter bæredygtigt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier

Funktioner

- Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000cd/m²)
- Armaturet er specielt designet til brug i lineære lamellofter
- 3000K & 4000K i Ra>80
- Lang levetid på 50.000 timer ved L90
- Enkeltstående driver med 5 meter standardkabel. DALI-version: 2 armaturer med 1 driver; Interact-sensorversion: 1 armatur med 1 driver.
- Armaturet hænges på lamellerne med fjederklemmer for at sikre nem installation.
- Integrerede sensorer og trådløse drivere til dataindsamling, bevægelsesdetektion, dagslysregulering og vejvisning
- Miljøvaredeklaration (EPD)

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Hotel og restaurationsbranchen

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Versions





TrueSlim RC710B 2XL120 PSED



TrueSlim RC710B 2XL60 PSED

Målskitse



Oplysninger om produktet



TrueSlim RC710B 2xL60 COLLAGE

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Optiktype	Meget bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Farve på armaturhus	Sort
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC-styret central nødbelysning
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	RC710B

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505105756	RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK	111 lm/W	3.400 lm
910505105754	RC710B 2X17S/830 PSED W5 L60 BK	113 lm/W	1.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505105756	RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK	61 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505105754	RC710B 2X17S/830 PSED W5 L60 BK	30 W

