



Firkantet DALI-skinne – fleksibilitet muliggør energibesparelser

DALI kvadratisk skinne

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.

Fordele

- Muliggør fleksible belysningsindstillinger
- Muliggør energibesparelse
- Diskret smart skinne

DALI kvadratisk skinne

Funktioner

- Integration af DALI-protokollen i en diskret spotskinne til detailhandlen, der er meget anvendt til dæmpning og styring
- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespots
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Syv elektriske ledere: L1/L2/L3/neutral/jord 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Fås med tre slags finish – hvid, sort og aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsstilbehør

Anvendelsesområder

- Effektbelysning i butikker, butikcentre og museer
- Alle steder, hvor der kræves arkitektonisk belysning indendørs

Versions





RCS750 track, alu








RBS750 recessed track, alu

Målskitse




DALI kvadratisk skinne

Målskitse




Oplysninger om produktet

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



DALI kvadratisk skinne

Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
CE-mærke	Ja
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvid
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvid
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvid
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvid
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvid
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvid
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Sort
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Sort
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Sort
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Sort
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Sort
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Sort
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Sort

