



DALI Stromschienen- Energieeinsparung, Flexibilität & Design

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Vorteile

- Helfen Energieeinsparungen zu realisieren
- Ermöglichen flexible Gestaltung dynamischer Beleuchtungsszenen
- Unauffällige, "intelligente" Stromschienen

Applications

- Akzentbeleuchtung in allen Arten von Verkaufsräumen
- Museen, Kirchen, repräsentativen Bereichen von Bürogebäuden, Arztpraxen etc.

Versions

Merkmale

- Einbauvariante und Anbau- bzw. Pendelvariante
- Unterschiedliche Farben: Weiß, Schwarz und Aluminium
- Verschiedene Längen: 1m, 2m, 3m und 4m
- Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche geometrische Anordnungen

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white




RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Abmessungsskizzen




RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)




RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)




RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)




RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)



RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)




RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)




RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)

Produktdetails

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse

Schutzklasse I

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe
8718696065464	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Weiß
8718696065495	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Weiß
8718696065310	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Weiß
8718696065341	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Weiß
8718696065372	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Weiß
8718696065402	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Weiß
8718696065297	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium
8718696065327	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium
8718696065358	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium
8718696065389	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium
8718696065457	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Schwarz
8718696065488	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Schwarz
8718696065518	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Schwarz
8718696065440	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium
8718696065471	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium
8718696065501	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium
8718696065303	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Schwarz
8718696065334	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Schwarz
8718696065365	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Schwarz
8718696065396	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Schwarz