



DALI Square Track – joustavuus tuo energiansäästöä

DALI Square Track

DALI-projektorien ja erityisen sovittimen kanssa käytettäväksi suunniteltu DALI Square Track -kisko tuo joustavuutta myymälöiden tunnelmavalaisuuteen ja auttaa samalla pienentämään energiankulutusta. Järjestelmä on valmistettu umpinaisesta alumiinikiskosta, ja saatavilla on useita pituus- ja sähköjohdevaihtoehtoja. Monipuolinen DALI Square Track voidaan pinta-, seinä- ja uppoasentaa vaaka- tai pystysuoraan, tai vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa erillisiin paneeleihin. Järjestelmää voidaan käyttää myös riippuvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virransyöttö, ja ne voidaan sytyttää erikseen. Valaistusta ja tunnelmaa on helppo muuttaa siirtämällä valaisimia. Monitoimista kiskojärjestelmää voidaan näin ollen käyttää niin kohdevalaistukseen kuin mainosten ja somisteidenkin ripustukseen.

Hyödyt

- Mahdollistaa joustavat valaistusasetukset
- Säästää energiaa
- Huomaamaton ja tyylikäs kisko

Ominaisuudet

- DALI-protokolla voidaan integroida huomaamattomasti myymälän kohdevalaisinkiskoon himmennystä ja valaistuksen hallintaa varten
- Voidaan käyttää Philipsin 3-vaihevirtakiskoasennettavien ledikohdevalaisinten kanssa
- Saatavilla olevat pituudet: 1, 2, 3 ja 4 m
- Seitsemän sähköjohdinta: L1 / L2 / L3 / nolla / maatto 16 A / 400 V, IP20 + DA / DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Saatavilla kolme pintakäsittelyä: valkoinen, musta ja alumiini
- Saatavilla valikoima sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita

DALI Square Track

Käyttökohteet

- Kohdevalaistus myymälöissä, ostoskeskuksissa ja museoissa
- Kaikki sisätilojen arkkitehtoniset käyttökohteet

Versions



RBS750 recessed track, white



IPAC RCS750i 0009-Accessory







RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black

Mittapiirros



DALI Square Track

Mittapiirros




Tuotetiedot

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



DALI Square Track

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Suojausluokan koodi	IP30
Suojausluokan koodi	IP30
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
CE-merkintä	Kyllä
Hekkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Hekkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	White
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	White
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	White
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	White
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	White
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	White
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminum
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminum
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminum
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminum
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Black
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Black
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Black
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminum
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminum
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminum
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Black
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Black
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Black
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Black

