



DALI Square Track – maximális energiamegtakarítás a rugalmasságnak köszönhetően

A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínekből áll, amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre, falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek köszönhetően egy többfunkciós sínek rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz, függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.

Előnyök

- Rugalmas világítási rendszer építését teszi lehetővé
- Energiamegtakarítást biztosít
- Diszkrét intelligens sín

Applications

- Kiemelő jellegű világítás kiskereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban és múzeumokban
- Minden belső építészeti világításhoz

Szolgáltatások

- A DALI protokoll és egy diszkrét szpotsín kombinálása, amelyet gyakran használnak fényerő-szabályozásra
- Az összes Philips LED 3 fázisú (3C) sínes szpotlámpához használható

Versions

- 1, 2, 3 és 4 m hosszúságú változatban kapható
- Hét elektromos vezető: L1/L2/L3/nullavezeték/földelés 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Három színben kapható: fehér, fekete és alumínium
- Az adapterek, tápkábelek és rögzítőelemek széles választéka áll a rendelkezésére

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Méretezett rajza




RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)




RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)




RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)




RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)



RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)




RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)




RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)

Termék részletei

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt
CE jelölés

Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Igen

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Fehér
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Fehér
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Fehér
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Fehér
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Fehér
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Fehér
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alumínium
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alumínium
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alumínium
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alumínium
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Fekete
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Fekete
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Fekete
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alumínium
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alumínium
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alumínium
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Fekete
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Fekete
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Fekete
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Fekete

