



# DALI Square Track – maximális energiamegtakarítás a rugalmasságnak köszönhetően

## DALI Square Track

A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínekből áll, amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre, falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek köszönhetően egy többfunkciós sín rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz, függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.

### Előnyök

- Rugalmas világítási rendszer építését teszi lehetővé
- Energiamegtakarítást biztosít
- Diszkrét intelligens sín

## DALI Square Track

### Szolgáltatások

- A DALI protokoll és egy diszkrét szpotsín kombinálása, amelyet gyakran használnak fényerő-szabályozásra
- Az összes Philips LED 3 fázisú (3C) sínes szpotlámpához használható
- 1, 2, 3 és 4 m hosszúságú változatban kapható
- Hét elektromos vezető: L1/L2/L3/nullavezeték/földelés 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Három színben kapható: fehér, fekete és alumínium
- Az adapterek, tápkábelek és rögzítőelemek széles választéka áll a rendelkezésére

### Alkalmazás


- Kiemelő jellegű világítás kiskereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban és múzeumokban
- Minden belső építészeti világításhoz

### Versions








RCS750 track, black

### Méretezett rajza




## DALI Square Track

### Méretezett rajza




### Termék részletei

IPDP\_RCS750i\_0001-Detail photo



IPDP\_RCS750i\_0003-Detail photo



| Működtetés és elektronika            |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| IEC védelmi osztály                  | I. biztonsági osztály               |
| IEC védelmi osztály                  | I. biztonsági osztály               |
| Mechanika és tokozás                 |                                     |
| Por és víz elleni védelem kódja      | IP30                                |
| Por és víz elleni védelem kódja      | IP30                                |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                     |
| CE jelölés                           | Igen                                |
| CE jelölés                           | Igen                                |
| Izzóhuzalos teszt                    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s |
| Izzóhuzalos teszt                    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s |

Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                  | A tartozék színe |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 06546400   | RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)  | Fehér            |
| 06549500   | RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)  | Fehér            |
| 06531000   | RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)   | Fehér            |
| 06534100   | RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)   | Fehér            |
| 06537200   | RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)   | Fehér            |
| 06540200   | RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)   | Fehér            |
| 06529700   | RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)  | Alumínium        |
| 06532700   | RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)  | Alumínium        |
| 06535800   | RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)  | Alumínium        |
| 06538900   | RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)  | Alumínium        |
| 06545700   | RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)  | Fekete           |
| 06548800   | RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)  | Fekete           |
| 06551800   | RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)  | Fekete           |
| 06544000   | RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1) | Alumínium        |
| 06547100   | RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1) | Alumínium        |
| 06550100   | RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1) | Alumínium        |
| 06530300   | RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)   | Fekete           |
| 06533400   | RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)   | Fekete           |
| 06536500   | RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)   | Fekete           |
| 06539600   | RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)   | Fekete           |

