

Sistema binario DALI

RCS750-D



DALI Square Track - Flessibilità che rende possibile il risparmio energetico

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Vantaggi

- Rende possibili configurazioni di luce diverse
- Favorisce il risparmio energetico
- Binario intelligente discreto

Applications

- Illuminazione d'accento in negozi, centri commerciali, musei
- Tutte le applicazioni di illuminazione architettonale per interni

Caratteristiche

- Integrazione in un discreto binario spot per i negozi del protocollo DALI, ampiamente utilizzato per regolazione del flusso e controllo
- Possibilità di utilizzo con tutti gli apparecchi spot con guida a 3 circuiti a LED di Philips

- Disponibile in lunghezze di 1, 2, 3 e 4 m
- Sette conduttori elettrici: L1/L2/L3/neutro/terra 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Disponibile in tre finiture: bianco, nero e alluminio
- Disponibile gamma di adattatori, connessioni all'alimentazione e accessori di montaggio

Versions

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Disegno tecnico




RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)




RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)




RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)




RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)



RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)




RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)

Dati del prodotto

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC

Classe di isolamento I

Meccanica e corpo

e una gestione termica

IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente

Temperatura 850 °C, durata 5 s

Marchio CE

Sì

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore accessori
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bianco
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bianco
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Bianco
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bianco
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bianco
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bianco
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bianco
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alluminio
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alluminio
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alluminio
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alluminio
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Nero
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Nero
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Nero
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alluminio
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alluminio
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alluminio
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Nero
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Nero
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Nero
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Nero