



DALI Square Track – fleksibilitet som gir energibesparelser

DALI Square Track

DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belysningsfleksibilitet for å skape en bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler. Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt skinneresystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt materiale.

Fordeler

- Gjør det mulig med fleksible lysinstallasjoner
- Sparer energi
- Diskré smartskinne

Funksjoner

- Integrering av DALI-protokollen med en diskre butikkspotskinne som i stor grad brukes til dimming og kontroll
- Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter
- Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m
- Sju elektriske ledere: L1/L2/L3/nøytral/jordet 16 A / 400 V, IP20 + DA/DA 2 x 1 A / 50 V FELV AC (DALI)
- Leveres i tre utførelser: hvitt, svart, aluminium
- En rekke adaptere, strømforsyningstilkoblinger og monteringsstilbehør er tilgjengelige

DALI Square Track

Søknad

- Effektbelysning for butikker, kjøpesentre, museer
- Alle bruksområder innendørs med arkitektonisk belysning

Versions



RBS750 recessed track, white



RCS750 track, alu







IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu

Målskisse




DALI Square Track

Målskisse




Produkt detaljer

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



DALI Square Track

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP30
Ingress beskyttelseskode	IP30

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
CE-merke	Ja
Test av glødetråd	Temperatur
	850 °C, varighet
	5 sek
Test av glødetråd	Temperatur
	850 °C, varighet
	5 sek

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Tilbehørsfarge
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Hvit
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Hvit
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Hvit
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Hvit
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Hvit
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Hvit
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart

