DALI Square Track — elastyczność pozwalająca na oszczędność energii

DALI Square Track

System DALI Square Track został zaprojektowany do użycia z projektorami DALI z dedykowaną przejściówką i doskonale nadaje się dla użytkowników, którzy chcą w swoim sklepie stworzyć wyjątkową atmosferę, a jednocześnie ograniczyć koszty energii. System jest wykonany z wytrzymałych aluminiowych szynoprzewodów, które są dostępne w różnych długościach i z różnym okablowaniem. Każdy układ można stworzyć w prosty sposób: pionowy lub poziomy, montowany na suficie lub do sufitu, do ściany lub w formie paneli wolnostojących. System może posłużyć także do stworzenia unoszącej się struktury. Wszystkie oprawy mają własne zasilanie, które można włączać selektywnie. Można także w prosty sposób zmieniać ich położenie, wpływając na oświetlenie i prezentację. Pozwala to stworzyć wielofunkcyjny system szynoprzewodów umożliwiający stosowanie oświetlenia akcentującego, reklam i innych materiałów dekoracyjnych.

Korzyści

- Możliwość dopasowania ustawień oświetlenia
- Oszczędność energii
- Niewyróżniający się, inteligentny szynoprzewód

DALI Square Track

Cechy

- Integracja protokołu DALI z dyskretnym szynoprzewodem pozwala na sterowanie zmianą natężenia strumienia świetlnego
- Nadaje się do użycia ze wszystkimi szynoprzewodami LED 3C firmy Philips
- Dostępne długości: 1, 2, 3 i 4 m
- Siedem przewodów elektrycznych: L1/L2/L3/neutralny/uziemienie 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Dostępne w trzech wykończeniach: białym, czarnym, aluminiowym
- Asortyment łączników, złączek zasilających i akcesoriów montażowych

Zastosowanie

- Oświetlenie akcentujące w sklepach, centrach handlowych i muzeach
- Wszystkie wewnętrzne, architektoniczne zastosowania oświetleniowe

Wersje

RBS750 recessed track, white

IPAC RCS750i 0009-Accessory

Rysunki techniczne





Rysunki techniczne











Więcej o produkcie

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



DALI Square Track

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Mechanika i korpus	
Kod stopnia ochrony	IP30
Kod stopnia ochrony	IP30

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Znak CE	Tak
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Biel
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Biel
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Biel
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Biel
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Biel
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Biel
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Biel
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Czarny
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Czarny
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Czarny
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Czarny
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Czarny
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Czarny
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Czarny

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.