



3-Phasen-Stromschienensystem – vielseitig und flexibel

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Vorteile

- Flexibles 3-Phasen-Stromschienensystem für professionelle Anwendungen, mit dem sich jede gewünschte Konfiguration leicht zusammenstellen lässt
- Durch die separate Ansteuerungsmöglichkeit der einzelnen Phasen lassen sich verschiedene Beleuchtungseffekte realisieren

Versions



RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



RBS750 recessed track, alu



RCS750 track, black




Applications

- Verkaufsräume


Merkmale

- Kann mit allen Philips LED-Stromschienenstrahlern verwendet werden
- Erhältlich in Längen von 1, 2, 3 und 4 Metern
- Verschiedenes Zubehör wie Adapter, Einspeiser und Montagezubehör erhältlich


Abmessungsskizzen




RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)




RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)




RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)



RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)



RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse

Schutzklasse I

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest

Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

CE-Zeichen

Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Zubehörfarbe
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	IP30	Weiß
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	IP30	Weiß
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	IP20	Weiß
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	IP20	Weiß
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	IP20	Weiß
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	IP20	Weiß
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	IP20	Aluminium
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	IP20	Aluminium
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	IP20	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Zubehörfarbe
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	IP20	Aluminium
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	IP30	Aluminium
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	IP30	Aluminium
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	IP20	Schwarz
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	IP20	Schwarz
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	IP20	Schwarz
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	IP20	Schwarz