



# CoreLine Accent gen2 : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

## CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition, de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L'installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

### Avantages

- Vaste champs applicatif et possibilité décorative grâce à la conception modulaire du produit ( collerettes & module LED interchangeables)
- Très facile à installer
- Produit compact aux matériaux et finition haut-de-gammes
- Bonne qualité de lumière
- Très bonne efficacité lumineuse
- Possibilité de maximiser les économies d'énergies grâce aux versions connectées
- Recouvrable

## CoreLine Recessed Spot gen2

### Fonctions

- Disponible en version fixe ou orientable
- Certifié CE et ENEC
- Finition blanche, noire ou aluminium
- Flux lumineux (système) : 650, 900 ou 1 200 lumens
- 50 000h L70
- Efficacité système de 88 à 107 lm/W
- IRC>80
- Écart type de chromaticité, SDCM < 3
- Température de couleur : 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
- Modules Led avec optiques à lentilles
- Source lumineuse LED dotée de la technologie Chip-On-Board (COB)
- Collettertes interchangeables
- Toutes les versions sont recouvrables, conformément à CEI 60598-1.edité 8.1
- Diverses options de gradation : par coupure de phase (versions PSR), DALI (PSD) ou sans fil (versions Interact ready - WIA- compatible avec le système Interact Pro)
- Driver PSR haute performance compatible avec la plupart des variateurs du marché

### Application

- Hôtellerie
- Commerces
- Bureaux
- Espaces résidentiels
- HoReCa
- Large éventail d'applications en intérieur
- Couloirs
- Salles de réunion
- Salles de bain et toilettes
- Espaces de détente
- Étagères et armoires

### Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et doit être câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.









### Versions



CoreLine\_Recessed\_Spot-RS140B-SPP.TIF



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Schéma dimensionnel



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-RS141B-  
DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B\_Fixed\_ALU-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS141B\_Adjustable\_ALU-DPP.TIF




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Détails sur le produit




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable PSD  
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSD Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSR Fix

# CoreLine Recessed Spot gen2


## Détails sur le produit




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-900lm PSR  
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable WIA  
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSR Adjustable

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Informations générales

Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

## Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau extensif

## Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (selon le variateur, ELV)

## Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK03
--	------

## Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

## Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	88 lm/W	900 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'200 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	98 lm/W	1'200 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	88 lm/W	900 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'200 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	98 lm/W	1'200 lm
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	100 lm/W	1'200 lm
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	100 lm/W	1'200 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	98 lm/W	1'200 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'200 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	88 lm/W	900 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	98 lm/W	1'200 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	
		couleur corrélée (nom.)	(nominale)	Flux lumineux
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'200 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	98 lm/W	1'200 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
50264299	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1'080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1'300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1'380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'000 lm

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	
		couleur corrélée (nom.)	(nominale)	Flux lumineux
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1'080 lm
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1'080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1'380 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7.2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12.3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12.3 W
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7.2 W
50264299	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12.3 W
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12.3 W
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10.2 W

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
50264299	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

### Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5


# CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5	94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5	94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
50264299	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5			


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401810384




Polar Normal (separate) - 911401810584




Polar Normal (separate) - 911401810484

# CoreLine Recessed Spot gen2


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401810684




Polar Normal (separate) - 911401810784




Polar Normal (separate) - 911401811284




Polar Normal (separate) - 911401824484




Polar Normal (separate) - 911401824584




Polar Normal (separate) - 911401824684




Polar Normal (separate) - 911401824784




Polar Normal (separate) - 911401820584




Polar Normal (separate) - 911401820684



Polar Normal (separate) - 911401820784



Polar Normal (separate) - 911401820884



Polar Normal (separate) - 911401820984









# CoreLine Recessed Spot gen2


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401898782




Polar Normal (separate) - 911401898882




Polar Normal (separate) - 911401898982




Polar Normal (separate) - 911401899082




Polar Normal (separate) - 911401899182



Polar Normal (separate) - 911401899282



Polar Normal (separate) - 911401899482



Polar Normal (separate) - 911401899382

