



# CoreLine Recessed Spot gen2 – for alle prosjekter der lys virkelig betyr noe

## CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designet gjør at du kan konfigurere armaturet til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, farger, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.

### Fordeler

- Variasjon til en rekke behov takket være moduldesignen
- Spesielt enkel å montere og vedlikeholde
- Kompakt og lite produktdesign med materialer og finish av høy kvalitet
- God lyskvalitet
- God ytelse
- Mye for pengene

## CoreLine Recessed Spot gen2

### Funksjoner

- Fås i fastmonterte og justerbare versjoner
- CE, UKCA og ENEC-sertifisert
- Hvit, svart eller aluminium finish
- 650, 900 eller 1200 lumen (systemutgang)
- L70 ved 50.000 t
- Systemeffektivitet på 88 til 107 lm/w, avhengig av konfigurasjon
- Fargegjengivelsesindeks, CRI > på 80
- Standard fargeavvik, SDCM < 3
- Korrelert lysfargetemperatur på 2700K, 3000K eller 4000K
- LED-moduler med glitrende linseoptikk
- Chip-on-board LED lyskilde
- Diverse utskiftbare rammetilbehør
- Alle konfigurasjoner støtter grunnleggende isolasjonsdekning i henhold til IEC 60598-1:edit 8.1
- Ulike tilkoblingsmuligheter: Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) eller Interact Pro (WIA)
- High Performance Dimming driver (PSR) kompatibel med de fleste veggdimmere på markedet
- Halox® 100 betongmonteringshus compatible alternativer tilgjengelig

### Søknad

- Hotell- og restaurantnæringen
- Butikk
- Kontorer
- Boliger
- Catering
- Bredt utvalg av allmenne innendørs bruksområder
- Korridorer
- Møterom
- Baderom og toaletter
- Uteområder
- Hyller og skap

### Warnings and safety

- Armaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i overensstemmelse med de nyeste IEE-forskriftene eller nasjonale krav i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

### Versions



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B-SPP.TIF



CoreLine Recessed Spot-RS140B  
Fixed ALU

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Versions



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH SPP







CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
SPP

## Målskisse



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Målskisse



## Produkt detaljer



CoreLine\_Recessed\_Spot-RS140B-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-RS141B-DPP.TIF

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Produkt detaljer

CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B\_Fixed\_ALU-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS141B\_Adjustable\_ALU-DPP.TIF




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable PSD  
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSD Adjustable



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Produkt detaljer



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-900lm PSR  
Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable WIA  
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Produkt detaljer



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSR Adjustable

### Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

### Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet

### Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)

### Mekanikk og innfatning

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03
-------------------------------	------

### Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	0 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

### Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	90 lm/W	650 lm
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	90 lm/W	650 lm
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	88 lm/W	900 lm
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	100 lm/W	1 200 lm
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	88 lm/W	900 lm
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	90 lm/W	650 lm
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	90 lm/W	650 lm

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	650 lm
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	98 lm/W	1 200 lm
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1 300 lm
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1 380 lm
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1 380 lm

### Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W	911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W	911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7,2 W	911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W			

### Mekanikk og innfatning

## CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Ingress
			beskyttelseskode
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA P16 WH	Hvit	IP20/44
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD P110 WH	Hvit	IP20/44
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD P110 WH	Hvit	IP20/44
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Ingress
			beskyttelseskode
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/65
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/44
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA P16 WH	Hvit	IP20/44
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA P16 WH	Hvit	IP20/44
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD P110 WH	Hvit	IP20/44
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD P110 WH	Hvit	IP20/44
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR P16 WH	Hvit	IP20/65
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR P16 ALU	Aluminium	IP20/44

# CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Ingress beskyttelseskode
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Ingress beskyttelseskode
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401810384



Polar Normal (separate) - 911401810584



Polar Normal (separate) - 911401810484











# CoreLine Recessed Spot gen2

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401899082

Polar Normal (separate) - 911401899182

