



# Et bæredygtig spot med et lille og subtilt design

## GreenSpace Evo Mini Fast

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniaturiseret accentspot med et subtilt og neutralt design. Dette gør produktet til et perfekt valg til tøjbutikker, hoteller og restauranter og boligapplikationer. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 55% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, fuldt serviceligt og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bæredygtigt valg til accentbelysning. De dybe reflektorer fra PerfectAccent sikrer en lyseffekt med øget lys og forbedret komfort for kundens øjne. Renoveringsprojekter er nemme med Perfect Fit på grund af de mange udskæringsdimensioner, der er tilgængelige. Yderligere tilpasning af farver, teksturer og Perfect Fit-udskæringer er mulig via Philips MyCreation

### Fordele

- Passer ind i butikker med et klassisk og neutralt design
- Eftermontering af ældre installationer er let med Perfect Fits mange tilgængelige muligheder for udskæring
- Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem servicevenlighed og opgraderingsmuligheder
- De genbrugsmaterialer og høj energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO<sub>2</sub>-fodaftryk

# GreenSpace Evo Mini Fast

## Funktioner

- Nem adgang til optikken, LED og frontglas
- Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Fås i flere Perfect Fit udskæringsdimensioner (80 mm-100 mm)
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaftryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne dybe PerfectAccent reflektorer
- Tilslutningsmuligheder: Interagere med kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)


## Anvendelsesområder

- Tøjbutikker
- Hoteller og restauranter
- Boligområder

## Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

## Målskitse



## Oplysninger om produktet



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed black

# GreenSpace Evo Mini Fast

## Oplysninger om produktet

RS320B GreenSpace Evo Mini  
fixed white



### Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

### Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

### Mekanik og armaturhus

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
-----------------------------------	------

### Nødrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

### Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

### Produktdata

Produktseriekode	RS320B
------------------	--------

### Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1.150 lm
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.100 lm
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1.750 lm
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2.050 lm
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2.150 lm
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1.600 lm
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1.300 lm
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1.250 lm
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1.700 lm
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2.100 lm
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm

### Lysteknisk (2/2)

## GreenSpace Evo Mini Fast

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

### Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nej
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nej
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nej
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nej
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nej
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nej
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nej
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nej

### Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Hvid	IP20/54
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Hvid	IP20/54
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Hvid	IP20

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Hvid	IP20
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Hvid	IP20
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Hvid	IP20

## GreenSpace Evo Mini Fast

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Hvid	IP20
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grå	IP20/54
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Sort	IP20
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Sort	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Sort	IP20
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Sort	IP20
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Sort	IP20/54
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Sort	IP20/54

### Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582**

# GreenSpace Evo Mini Fast


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104581**




**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104580**




**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104579**



**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102995**



**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102996**



**Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102997**

