



Een duurzame spot met een slank en subtiel ontwerp

GreenSpace Evo Mini Adjustable

De GreenSpace Evo Mini Adjustable is een miniatuur accentspot met een subtiel en neutraal ontwerp die eenvoudig kan worden gericht, tot wel 30 graden. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor modewinkels, horecagelegenheden en woningen. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini Adjustable een duurzame keuze voor accentverlichting. De diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Renovatieprojecten zijn eenvoudig uitvoerbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in verschillende maten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren, texturen en Perfect Fit inbouwopeningen worden aangepast.

Voordelen

- Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp
- Het licht kan eenvoudig worden gericht, tot wel 30 graden
- Vervanging van oudere installaties is eenvoudig met de verschillende opties voor Perfect Fit inbouwopeningen
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Kenmerken

- Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verkrijgbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in meerdere maten (80 mm-100 mm)
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Waarschuwingen en veiligheid




- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Maatschets



GreenSpace Evo Mini Adjustable

Productgegevens



RS321B GreenSpace Evo Mini adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini adjustable grey

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
------------------	------

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS321B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169590656	RS321B 17S/ PW940 DIA-E HNB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1.600 lm
8720169590786	RS321B 12S/ PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1.300 lm
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1.700 lm
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HNB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2.100 lm
8720169590649	RS321B 7S/ PC930 PSU-E HNB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm
8720169590748	RS321B 7S/ PW930 PSU-E HNB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
8720169590755	RS321B 7S/ PW940 PSU-E HNB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
8720169590793	RS321B 12S/ PC930 WIA-E HNB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1.250 lm
8720169589964	RS321B 17S/ PC930 WIA-E HNB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1.750 lm
8720169589988	RS321B 20S/ PW940 DIA-E HNB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2.150 lm

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169590663	RS321B 20S/ PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2.050 lm	
8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm	
8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm	
8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1.150 lm	
8720169590779	RS321B 12S/ PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.100 lm	

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden	8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W	8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W	8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W	8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W	8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W	8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W	8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W	8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W			

Dimbaarheid en regelsystemen

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nee
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nee
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nee
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nee
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nee
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nee
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja
8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nee
8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nee
8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nee
8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grijs	IP 20/54
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grijs	IP 20/54
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Zwart	IP 20
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Zwart	IP 20/54
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Zwart	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Wit	IP 20
8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Wit	IP 20
8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Wit	IP 20
8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Wit	IP 20/54

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)




Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590656	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590786	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169589957	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169589971	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590649	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590748	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590755	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590793	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589964	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589988	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590663	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590724	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590731	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	8720169590779	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590762	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3			




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584


Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

