



# En bærekraftig spot i en liten og elegant design

## GreenSpace Evo Mini Justerbar

GreenSpace Evo Mini Adjustable er en miniatyrisert aksentspot med en elegant og nøytral design som kan justeres opptil 30 grader. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligbransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

### Fordeler

- Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
- Lett å rette lyset opp til 30 grader
- Ettermontering av eldre monteringer er enkelt med Perfect Fits store utvalg av tilgjengelige utskjæringsalternativer
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

# GreenSpace Evo Mini Justerbar

## Funksjoner

- Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Tilgjengelig i flere Perfect Fit utskæringsdimensjoner (80 mm-100 mm)
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)


## Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

## Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

## Målskisse



## Produkt detaljer



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable white

# GreenSpace Evo Mini Justerbar

## Produkt detaljer



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey

### Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

### Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

### Mekanikk og innfatning

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
-------------------------------	------

### Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

### Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

### Produktdata

Produktseriekode	RS321B
------------------	--------

### Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
910505104569	RS321B 17S/ PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1 600 lm
910505104590	RS321B 12S/ PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1 300 lm
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1 700 lm
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2 100 lm
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm
910505104586	RS321B 7S/ PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
910505104587	RS321B 7S/ PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
910505104591	RS321B 12S/ PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1 250 lm
910505102999	RS321B 17S/ PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1 750 lm
910505104502	RS321B 20S/ PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2 150 lm
910505104570	RS321B 20S/ PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2 050 lm
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1 150 lm

## GreenSpace Evo Mini Justerbar

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	
910505104589	RS321B 12S/ PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 100 lm

### Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader			

### Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W			

### Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nei	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nei	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nei	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nei
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nei	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nei
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nei	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nei
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nei	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nei
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja			

### Mekanikk og innfatning

## GreenSpace Evo Mini Justerbar

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Svart	IP20
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HNB BK	Svart	IP20
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Svart	IP20/54
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	Svart	IP20
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	Svart	IP20
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	Svart	IP20

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	Hvit	IP20
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	Hvit	IP20
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	Hvit	IP20
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HNB WH	Hvit	IP20
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVNB WH	Hvit	IP20
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HNB WH	Hvit	IP20
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	Hvit	IP20/54

### Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	0,4
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HNB BK	0,4
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HNB BK	0,4
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	0,4
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	0,4
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	0,4
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	0,5


Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	0,5
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	0,4
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	0,5
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HNB WH	0,4
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVNB WH	0,4
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HNB WH	0,4
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	0,4

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HNB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HNB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVNB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586**



**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584**




**Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501**

# GreenSpace Evo Mini Justerbar


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104568

