



En hållbar spot i en liten och diskret design

GreenSpace Evo Mini justerbar

GreenSpace Evo Mini Adjustable är en spotlight i miniformat med en diskret och neutral design som kan riktas upp till 30 grader. Det gör den till ett perfekt val för användning i modebutiker, hotell och restaurang samt bostäder. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo Mini justerbar ett hållbart val för accentbelysning. PerfectAccent-reflektorerna säkerställer en ljuseffekt med ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. Tack vare de många olika utskärningsstorlekarna för en perfekt passform blir renoveringsprojekt enkla. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger, texturer och utskärningar

Fördelar

- Den stilrena designen passar neutralt in i butiken
- Rikta ljuset enkelt upp till 30 grader
- Det är enkelt att eftermontera äldre installationer med de olika utskärningsalternativen för en perfekt passform
- PerfectAccent-reflektorteknik ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att ytterligare minska produktens koldioxidavtryck

GreenSpace Evo Mini justerbar

Funktioner

- Enkel åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Finns i flera utskärningsstorlekar (80 mm–100 mm) för perfekt passform
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektortekniken
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Modebutiker
- Hotell och restaurang
- Bostäder

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions






RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black

Måttskiss



GreenSpace Evo Mini justerbar

Produktinformation



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpässig brytning	Ej tillämpligt

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
---------------------------------	------

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Produktdata

Produktfamiljskod	RS321B
-------------------	--------

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1 600 lm
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1 300 lm
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1 700 lm
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2 100 lm
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1 250 lm
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1 750 lm
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2 150 lm
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2 050 lm
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1 150 lm

GreenSpace Evo Mini justerbar

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
		(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 100 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Högre reflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	12,1 W
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	16 W
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,8 W
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,8 W
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	8,6 W
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nej
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nej
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nej
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nej
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nej
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nej
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nej
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nej

Mekanik och armaturhus

GreenSpace Evo Mini justerbar

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grå	IP20/54
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Svart	IP20
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Svart	IP20/54
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Svart	IP20

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Vit	IP20
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Vit	IP20
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Vit	IP20
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Vit	IP20
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Vit	IP20
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Vit	IP20
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Vit	IP20/54

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Evo Mini justerbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

GreenSpace Evo Mini justerbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

