



GreenSpace Accent Cardanisch Gen2: Een bruikbare en uitbreidbare verlichting naar beneden met cardanisch accent voor de detailhandel

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Met GreenSpace Accent Cardanic Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Cardanic Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Door de cardanische structuur van de armatuur is het eenvoudig om het licht te richten. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades
- Het neutrale, strakke productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie met het plafond
- Eenvoudig licht richten

Kenmerken

- Te repareren en op te waarden met standaard gereedschap
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkelketens
- Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.


Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Maatschets



Productgegevens

RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable



GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Explosiegevaarklasse	-
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
------------------------	-------------

Productgegevens

Code productfamilie	RS353B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.700 lm
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	2.800 lm
8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	2.600 lm
8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	112 lm/W	2.800 lm
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm
8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	130 lm/W	2.600 lm
8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.700 lm
8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	133 lm/W	2.600 lm
8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	4.100 lm
8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel	8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Middelbrede bundel
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel	8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Middelbrede bundel
8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Middelbrede bundel	8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Zeer brede bundel
8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Brede bundel	8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Brede bundel
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Brede bundel	8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W	8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W	8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nee	Niet van toepassing
8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Wit
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Wit
8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Wit
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Wit




Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Wit
8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Wit
8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Zwart
8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Zwart
8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Zwart

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588097	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588103	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588110	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588134	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588165	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588127	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8720169588141	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
8720169588080	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588158	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588172	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102756

Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102759


Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102758

GreenSpace Accent Cardanic Gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102750




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102753




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102757




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102755



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102754



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

