



# **Brinda superflexibilidad, gran gama de productos e integración perfecta del sistema con clientes de Hospitality..**

## **GreenSpace Flex**

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Beneficios

- Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.
- Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Conectividad inteligente para brindar integración impecable con Interact Hospitality.
- Versión empotrada profunda para brindar comodidad visual
- Instalación y mantenimiento fáciles

Características

- 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Ángulo de haz de luz: NB, MB, WB
- CCT: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K
- Gran confiabilidad: 50,000 horas (L80B50 a 25 °C)

Aplicaciones

- Habitación de huéspedes
- Baño
- Pasillo
- Vestíbulo

Versions



Greenspace Flex RS378B P6&P11 M55



Greenspace Flex RS378B P42 M102



RS378B P24 M70



RS378B P33 M87







RS378B P6 M43






Greenspace Flex RS378B P15 M55

Plano de dimensiones



| Modular Type      | D, mm | H, mm |
|-------------------|-------|-------|
| RS378B P6/P11 M55 | 55    | 49    |
| RS378B P15 M55    | 55    | 49    |
| RS378B P24 M70    | 70    | 90    |
| RS378B P33 M87    | 87    | 107   |
| RS378B P42 M102   | 102   | 116   |



|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Información técnica sobre la luz              |                       |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 3000 K                |
| Índice de producción de color (IRC)           | >90                   |
| Tipo óptico                                   | -                     |
| Operación y aspectos eléctricos               |                       |
| Clase de protección IEC                       | Clase de seguridad II |
| Voltaje de entrada                            | 220-240 V             |
| Frecuencia de línea                           | 50 or 60 Hz           |
| Controles y atenuación                        |                       |
| Regulable                                     | No                    |
| Mecánica y carcasa                            |                       |
| Tipo de cubierta óptica                       | PMMA                  |
| Color de la carcasa                           | Gris                  |
| Código de protección de impacto mec.          | IK04                  |
| Código de protección de ingreso               | IP20                  |
| Aprobación y aplicación                       |                       |
| Rango de temperatura ambiente                 | -20 a +45 °C          |
| Marca CE                                      | Sí                    |
| Marca ENEC                                    | -                     |
| Marca de inflamabilidad                       | -                     |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)   |                       |
| Tolerancia del flujo luminoso                 | -10% / +10%           |

Información general

| Order Code   | Full Product Name            | Controlador incluido | Cantidad de unidades de equipos |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | Sí                   | 1 unidad                        |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | Sí                   | 1 unidad                        |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | Sí                   | 1 unidad                        |
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87  | Sí                   | 1 unidad                        |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43   | -                    | -                               |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55  | Sí                   | 1 unidad                        |

Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name            | Ángulo de haz de la fuente de luz | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | - °                               | 97 lm/W                                | 4,074 lm       |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | - °                               | 71 lm/W                                | 2,350 lm       |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | -                                 | 76 lm/W                                | 1,140 lm       |

| Order Code   | Full Product Name           | Ángulo de haz de la fuente de luz | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | -                                 | 98 lm/W                                | 2,350 lm       |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | -                                 | 100 lm/W                               | 1,500 lm       |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | -                                 | 91 lm/W                                | 545 lm         |

Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name            | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | 6 W                | No                                            |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | 42 W               | No                                            |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | 24 W               | No                                            |

| Order Code   | Full Product Name           | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | 33 W               | No                                            |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | 6 W                | -                                             |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | 15 W               | No                                            |

Controles y atenuación

| Order Code   | Full Product Name            | Nivel de regulación máximo |
|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | No aplica                  |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | No aplica                  |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | No aplica                  |

| Order Code   | Full Product Name           | Nivel de regulación máximo |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | No aplica                  |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | -                          |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | No aplica                  |

Aprobación y aplicación

| Order Code   | Full Product Name            | Prueba de resplandor del cable          |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |

| Order Code   | Full Product Name           | Prueba de resplandor del cable          |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | -                                       |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

| Order Code   | Full Product Name            | Cromaticidad inicial |
|--------------|------------------------------|----------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | SDCM<3               |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | SDCM<3               |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | SDCM<3               |

| Order Code   | Full Product Name           | Cromaticidad inicial |
|--------------|-----------------------------|----------------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | SDCM<3               |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | -                    |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | SDCM<3               |

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

| Order Code   | Full Product Name            | Vida útil media L80B50 |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| 911401720932 | RS378B P6 930 PSU-E MB M55   | 50,000 hora(s)         |
| 911401721652 | RS378B P42 930 PSU-E MB M102 | 50,000 hora(s)         |
| 911401721502 | RS378B P24 930 PSU-E WB M70  | 50,000 hora(s)         |

| Order Code   | Full Product Name           | Vida útil media L80B50 |
|--------------|-----------------------------|------------------------|
| 911401721592 | RS378B P33 930 PSU-E WB M87 | 50,000 hora(s)         |
| 911401532771 | RS378B P6 930 PSU-E WB M43  | -                      |
| 911401721292 | RS378B P15 930 PSU-E MB M55 | 50,000 hora(s)         |

