



Ofrece una superflexibilidad, una completa gama de productos y una perfecta integración de sistemas a los clientes del sector de la hotelería.

GreenSpace Flex

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Beneficios

- Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.
- Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.
- Conectividad inteligente para brindar integración impecable con Interact Hospitality.
- Versión empotrada profunda para brindar comodidad visual
- Instalación y mantenimiento fáciles




Características

- 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Ángulo de haz de luz: NB, MB, WB
- CCT: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K
- Gran confiabilidad: 50,000 horas (L80B50 a 25 °C)

Aplicaciones

- Habitación de huéspedes
- Baño
- Pasillo
- Vestíbulo

Plano de dimensiones



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

Información general

Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	>90
Tipo óptico	-

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Controles y atenuación

Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	PMMA
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK04
Código de protección de ingreso	IP20

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	SDCM<3
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L80B50	50,000 hora(s)
------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	-	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	-	2700 K	106 lm/W	2,540 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	-°	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	-°	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	-°	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	-°	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1,500 lm
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	42 W
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	42 W
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	33 W
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	33 W
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W

