



# Spots puissants et discrets particulièrement durables

## LuxSpace Accent Performance, version coudée

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Performance, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayonnement frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

## LuxSpace Accent Performance, version coudée

### Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

### Fonctions

- Le modèle RS782B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Peut pivoter entièrement et être incliné de façon à ressortir du plafond pour un parfait contrôle des luminaires
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil disponibles

### Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

### Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



### Versions



RS782B LuxSpace Accent  
Performance Elbow Black

# LuxSpace Accent Performance, version coudée

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



RS782B LuxSpace Accent  
Performance Elbow Back View

Step5 (optional): Add or remove  
the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock  
the front face



Step2: Remove the optical  
assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface  
to release the reflector



## LuxSpace Accent Performance, version coudée

### Détails sur le produit



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

# LuxSpace Accent Performance, version coude

## Informations générales

Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

## Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

## Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

## Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

## Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5

## Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

## Données du produit

Code famille de produits	RS782B
--------------------------	--------

## Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3 800 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	136 lm/W	4 000 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	5 000 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	5 200 lm

## Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif	97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Faisceau intensif	97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°			

# LuxSpace Accent Performance, version coudée

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W

## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Noir
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Blanc
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Blanc
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Blanc

## Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644

