



En lille og bæredygtig overflademonteret cylinder i et elegant og diskret design

GreenSpace Evo Mini-cylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder er en bæredygtig belysningsarmatur med et elegant og diskret design. Dette gør cylinderen til et ideelt valg for hotel- og restaurationsbranchen samt detailbutikker som tøjforretninger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design kan armaturet opgraderes, serviceres og genanvendes. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini-cylinderen til et bæredygtigt valg. De nye dybe reflektorer fra PerfectAccent leverer en forbedret lyseffekt med højere lysudbytte og øget visuel komfort for kunden. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

- Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation
- Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funkende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem servicebarhed og opgraderingsmuligheder
- Genbrugsmaterialerne og den høje energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO₂-aftryk

GreenSpace Evo Mini-cylinder

Funktioner

- Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas
- Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Reduceret CO₂-aftryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne dybe PerfectAccent reflektorer
- Tilslutningsmuligheder: Kompatibel med DALI-styring (DIA) og trådløs kommunikation (WIA).
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

Anvendelsesområder

- Tøjbutikker
- Hotel og restaurationsbranchen
- Boligområder

Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

Versions




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

Målskitse



GreenSpace Evo Mini-cylinder

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Lysstrømtolerance	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	SA332C

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm	Optiktype
		(nom.)		
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1.021 lm	Mellem strålevinkel
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1.355 lm	Bred strålevinkel
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1.021 lm	Mellem strålevinkel
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1.355 lm	Bred strålevinkel
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1.021 lm	Mellem strålevinkel
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Smalstrålende
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HNB BK482	122 lm/W	1.355 lm	Bred strålevinkel
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Smalstrålende
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Smalstrålende

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HNB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nej
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nej
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Ja
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Ja


Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Ja
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HNB BK482	Ja
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Ja
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nej

Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Sort
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Sort
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Hvid
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Hvid
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Sort
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Sort
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Grå
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Hvid


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104959




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104960

GreenSpace Evo Mini-cylinder

