



Kicsi és fenntartható, felületre szerelhető henger, elegáns, visszafogott kialakításban

GreenSpace Evo Mini hengeres

A GreenSpace Evo Mini Cylinder egy fenntartható világítótest, amely letisztult és visszafogott dizájnnal rendelkezik. Ezáltal a Cylinder ideális választás vendéglátóipari és divatkereskedelmi alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszhető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. A magas energiahatékonysággal kombinálva ez a GreenSpace Evo Mini Cylinder fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

- A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez
- A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

GreenSpace Evo Mini hengeres

Szolgáltatások

- Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A legmodernebb PerfectAccent mélyreflektorokkal van felszerelve
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)

Alkalmazás

- Divat
- Vendéglátás
- Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ét elkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

Versions

SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White



GreenSpace Evo Mini hengeres

Méretezett rajza



Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>90

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Termékadatok

Termékcsalád kódja	SA332C
--------------------	--------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Közepes sugárzási szög
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Széles sugárzási szög
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Közepes sugárzási szög
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Széles sugárzási szög
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Közepes sugárzási szög
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Keskeny sugárzási szög
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Széles sugárzási szög
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Keskeny sugárzási szög
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Keskeny sugárzási szög

Működtetés és elektronika

GreenSpace Evo Mini hengeres

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nem
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nem
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Igen
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Igen
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Igen


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Igen
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Igen
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Igen
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nem

Mechanika és tokozás


Order Code	Full Product Name	Ház színe
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Fekete
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Fekete
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Fehér
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Fehér
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Fekete
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Fekete
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Szürke
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Fehér


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104959

GreenSpace Evo Mini hengeres


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

