



En liten og bærekraftig overflatemontert sylinder i et elegant og diskré design

GreenSpace Evo Mini-sylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder er en bærekraftig belysningsarmatur med et elegant og diskré design. Dette gjør sylindren til et ideelt valg for hotell- og restaurantbransjen og motehandel. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini-sylindren til et bærekraftig valg. Nye PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonutslippet til produktet

GreenSpace Evo Mini-sylinder

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonutslipp på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut

Versions



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - White




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

GreenSpace Evo Mini-sylinder

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	SA332C

Drift og elektronikk

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Mellomstrålet
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Bredstrålet
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Mellomstrålet
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Bredstrålet
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Mellomstrålet
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Smalstrålet
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Bredstrålet
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Smalstrålet
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Smalstrålet

GreenSpace Evo Mini-sylinder

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nei
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nei
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Ja
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Ja


Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Ja
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Ja
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Ja
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nei

Mekanikk og innfatning


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Svart
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Svart
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Hvit
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Hvit
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Svart
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Svart
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Grå
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Hvit


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104959


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

