



Malý a udržateľný povrchovo montovaný valec v elegantnom, decentnom dizajne

GreenSpace Evo Mini Cylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder je udržateľné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom. Vďaka tomu je tento valec ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je GreenSpace Evo Mini Cylinder udržateľnou voľbou. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšeným leskom a lepším komfortom pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Elegantný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Vlastnosti

- Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.

Versions

SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - White



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White



GreenSpace Evo Mini Cylinder

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	>90

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súlads požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Údaje o produkte

Kód radu produktov	SA332C
--------------------	--------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Stredné vyžarovanie
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Široké vyžarovanie
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Stredné vyžarovanie
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Široké vyžarovanie
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Stredné vyžarovanie
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Úzke vyžarovanie
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Široké vyžarovanie
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Úzke vyžarovanie
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Úzke vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Order Code	Full Product Name	Spotreba
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nie
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nie
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Áno
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Áno
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Áno


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Áno
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Áno
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Áno
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nie

Mechanické časti a telesa


Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83842000	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Čierna
83843700	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Čierna
83845100	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Biela
83846800	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Biela
83848200	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83847500	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Čierna
83849900	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Čierna
83844400	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Sivá
83841300	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Biela


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104959

GreenSpace Evo Mini Cylinder


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104955



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

