



En liten och hållbar utanpåliggande cylinder i en elegant, diskret design

GreenSpace Evo Mini Cylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder är en hållbar belysningsarmatur med en elegant och subtil design. Det gör cylindern till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten gör detta GreenSpace Evo Mini Cylinder till ett hållbart val. De nya PerfectAccent djupreflektorerna ger en ljuseffekt med ökad gnista och förbättrad ögonkomfort. Ytterligare anpassning av färger och texturer är möjlig via Philips MyCreation

Fördelar

- Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer
- PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att minska produktens koldioxidavtryck ännu mer

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Funktioner

- Verktygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektortekniken
- Uppkopplingsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Mode
- Hotell och restaurang
- Bostäder

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

Versions



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Black




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Färgåtergivningsindex	>90
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Produktdata	
Produktfamiljskod	SA332C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Smalstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W	910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Nej
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Nej
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Ja
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Ja


Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Ja
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Ja
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Ja
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Nej

Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Svart
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Svart
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Vit
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Vit
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Svart
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Svart
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Grå
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Vit


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104959



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104955

GreenSpace Evo Mini Cylinder


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

