



Невеликий та екологічний циліндр для поверхневого монтажу в елегантному, витонченому дизайні

GreenSpace Evo Mini Cylinder – це екологічний освітлювальний прилад з елегантним та витонченим дизайном. Це робить Cylinder ідеальним вибором для готельного бізнесу та роздрібної торгівлі одягом. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo Mini Cylinder екологічним вибором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленням блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

- Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію
- Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent
- Збільште термін служби продукту завдяки легкому обслуговуванню та можливості оновлення
- Перероблені матеріали та висока енергоефективність допомагають ще більше зменшити вуглецевий слід продукту

Applications

- Магазины одягу
- Готелі
- Житлові будинки

Характеристики

- Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
- Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

Версії

- Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності
- Оснащений найсучаснішими глибокими відбивачами PerfectAccent
- Варіанти підключення: сумісне з Interact DALI (DIA) і бездротове (WIA)
- Додаткове переднє скло (рекомендовано для запилених середовищ)
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - White



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Black




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White



Розміри



SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.422, 0.386) SDCM <2

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	SA332C [GreenSpace Evo Mini Cylinder]
-------------------------	---------------------------------------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	1 021 lm	125 lm/W	Середній промінь
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	1 355 lm	126 lm/W	Широкий промінь
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	1 021 lm	121 lm/W	Середній промінь
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	1 355 lm	122 lm/W	Широкий промінь
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	1 021 lm	119 lm/W	Середній промінь
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	790 lm	111 lm/W	Вузький промінь
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	1 355 lm	122 lm/W	Широкий промінь
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	790 lm	114 lm/W	Вузький промінь
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	790 lm	122 lm/W	Вузький промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W


Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Ні
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Ні
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Так
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Так
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Так
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Так
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Так
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Так
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Ні


Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Чорний
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Чорний
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Білий
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Білий
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Білий
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Чорний
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Чорний
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Сірий
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Білий


Polar normal diagrams




SA332CI - 910505104956




SA332CI - 910505104952




SA332CI - 910505104959




SA332CI - 910505104958




SA332CI - 910505104954




SA332CI - 910505104955



SA332CI - 910505104957



SA332CI - 910505104953



SA332CI - 910505104960