



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire Påbyg

Ledinaire-serien kombinerer populære LED-armaturer på lager med høj kvalitet og konkurrencedygtige priser. Pålidelige, energieffektive og budgetvenlige – lige det, du har brug for.

Fordele

- Philips kvalitet og driftssikkerhed
- Et armatur der sparer energi og reducerer driftsomkostninger
- Blød og behagelig lysspredning for øjet

Funktioner

- Fås i indbyggede og påbyggede versioner
- Et moderne og stilrent design, der passer til ethvert miljø

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Uddannelsesinstitutioner
- Korridorer og gangarealer

Versions


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC




Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC



Målskitse




Oplysninger om produktet



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Lysstrøm	3.400 lm

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Strømforbrug	33 W
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændeli ge overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM< 5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Strålevinkel 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Bred strålevinkel

