

## Ledinaire Adosable

SM060C



## Philips Ledinaire Adosable

La Philips Ledinaire de montaje superficial (SM060C) es una gama de populares luminarias LED listas para usar que ofrecen los altos niveles de calidad Philips a un precio competitivo. Fiables, eficientes energéticamente y asequibles, las luminarias superficiales Ledinaire están diseñadas para proporcionar una iluminación difusa y confortable en una amplia gama de aplicaciones generales de iluminación: justo lo que necesitas.

### Beneficios

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Diseño elegante y discreto

### Applications

- Alumbrado general
- Salas de espera
- Pasillos y zonas de tránsito

- Hospitales
- Vestíbulos

### Características

- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire
- Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
- Versiones: cuadrada y rectangular
- Color: Blanco (RAL 9003)

- Equipo incluido

- Instalación: techos modulares perfil visto

## Versions




Ledinaire surface mounted  
G2 W20L120 OC




Ledinaire surface mounted  
G2 W20L120 NOC

## Plano de dimensiones



SM060C G2 34\_40S/840 PSU W20L120 OC

## Detalles del producto



Ledinaire surface mounted  
G2 PSU back side



Ledinaire surface mounted  
G2 OC Optical window



Ledinaire surface mounted  
G2 PSU All in lumen  
selectable side



Ledinaire surface mounted  
G2 NOC Optical window

Información general

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Número de unidades de equipo | 1 unidad |
| Driver incluido              | Sí       |
| Service tag                  | No       |

Datos técnicos de la luz

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K              |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 120 lm/W            |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | >80                 |
| Tipo All-in                                | All-in, Multi Lumen |

Operativos y eléctricos

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tensión de entrada                  | 220 a 240 V        |
| Line Frequency                      | 50 or 60 Hz        |
| Adecuado para conmutación aleatoria | No                 |
| Clase de protección IEC             | Seguridad clase II |

Controles y regulación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

Mecánicos y de carcasa

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Color de la carcasa                           | Blanco                         |
| Código de protección de entrada               | IP20 [Protección contra dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK03 [0.3 J]                   |

## Aprobación y aplicación

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Test del hilo incandescente          | Temperatura 650 °C, duración 30 s                      |
| Marca de inflamabilidad              | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Marca CE                             | Sí                                                     |
| Certificado ENEC                     | -                                                      |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 1,6                                                    |
| Rango de temperatura ambiente        | -10 °C a +40 °C                                        |

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10%            |
| Cromaticidad inicial         | (0.38,0.38)SDCM<5 |

## Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name                    | Flujo luminoso       | Tipo de óptica        |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | 3.400 lm<br>4.000 lm | Ángulo del haz de 84° |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | 3.400 lm<br>4.000 lm | Haz ancho             |

## Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name                    | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------------|--------------------|
| 76471299   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | 33 W<br>28 W       |
| 76470599   | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | 33 W<br>28 W       |