



# Ledinaire Surface-mounted – pinta-asennettava, kustannustehokas LED-ratkaisu

## Ledinaire surface-mounted

Pinta-asennettava Philips Ledinaire surface-mounted (SM060C) tarjoaa korkeaa Philips-laatua kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset pinta-asennettavat Ledinaire-valaisimet takaavat miellyttävän valaistuksen moniin yleisvalaistuskohteisiin.

### Hyödyt

- Laadukas, energiatehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu
- Tasainen ja miellyttävä valaistus

### Ominaisuudet

- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettavat versiot
- Moderni, ympäristöön sulautuva muotoilu
- Nopea ja helppo asentaa
- Jopa 100 lm/W:n valotehokkuus
- Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia (L70)
- Toimistoyhteensopivat (OC) ja yleisvalaistukseen sopivat versiot (NOC)

### Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystieteiden tutkimus
- Koulut

# Ledinaire surface-mounted

## Versions


Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 NOC




## Mittapiirros



## Tuotetiedot

Ledinaire surface mounted G2 PSU  
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC  
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU  
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2  
NOC Optical window



## Ledinaire surface-mounted

### Yleistä tietoa

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä     |
| Liitäntälaitteiden lukumäärä         | 1 yksikkö |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| All-in-ominaisuus          | All-in, Multi<br>Lumen |
| Värilämpötila (nim.)       | 4000 K                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | >80                    |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 120 lm/W               |
| Valovirta                  | 3 400 lm               |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Suojausluokka IEC                | Suojausluokka II |
| Tulojännite                      | 220–240 V        |
| Verkkotaajuus                    | 50 or 60 Hz      |
| Tehonkulutus                     | 33 W             |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei               |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rungon väri          | Valkoinen |
| Iskunkestävyysluokka | IK03      |
| Suojausluokan koodi  | IP20      |

### Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Käyttölämpötila-alue            | -10...+40 °C                                                      |
| CE-merkintä                     | Kyllä                                                             |
| ENEC-merkintä                   | -                                                                 |
| Syttyvyysluokka                 | Soveltuu<br>asennettavaksi<br>normaalisti<br>syttyville pinnoille |
| Hehkulankatesti                 | Lämpötila 650 °C,<br>kesto 30 s                                   |
| Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM) | 1,6                                                               |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kromaattisuus alussa  | (0.38,0.38)SDCM<<br>5 |
| Valovirran toleranssi | +/-10%                |

### Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                    | Optiikan tyyppi |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| 911401843887 | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | Keilakulma 84°  |
| 911401843787 | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | Leveä valokeila |

## Ledinaire surface-mounted

