



Ledinaire Plafonnier – un excellent plafonnier LED, tout simplement.

Ledinaire plafonnier SM060C

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Qualité professionnelle
- Design moderne
- Flux lumineux : 3400 lm
- Température de couleur : 4 000 K

Application

- Bureaux
- Salles de classe
- Couloirs et zones de passage

Ledinaire plafonnier SM060C

Versions


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC




Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window



Ledinaire plafonnier SM060C

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Type « tout-en-un »	All-in, Multi Lumen
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W
Flux lumineux	3 400 lm

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	33 W
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38,0.38)SDCM< 5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Faisceau extensif

Ledinaire plafonnier SM060C

