

Ledinaire Plafone

SM060C



Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Sempre la tua scelta affidabile ed economica per ogni lavoro

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di Ledinaire. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Con LEDINAIRE troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

Vantaggi

- Luce diffusa confortevole
- Fino al 40% di risparmio energetico
- Famiglia completa: disponibili versioni a incasso e con montaggio su superficie

Applications

- Uffici (senza l'impiego di schermi)
- Aule (senza l'impiego di schermi)
- Corridoi e zone di passaggio

Versions


Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 OC



Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 NOC




Disegno tecnico



SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Dati del prodotto



Ledinaire surface mounted
G2 PSU back side



Ledinaire surface mounted
G2 OC Optical window



Ledinaire surface mounted
G2 PSU All in lumen
selectable side



Ledinaire surface mounted
G2 NOC Optical window

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo All-in	All-in, Multi Lumen

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Effetto stroboscopico	1,6
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38)SDCM<5

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3.400 lm 4.000 lm	Angolo del fascio 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3.400 lm 4.000 lm	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	33 W 28 W
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	33 W 28 W