



LEDINAIRE — po prostu doskonałe LEDy!

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa do zastosowania ogólnego
- Wersja do montażu nasufitowego
- Przyjemne, rozproszone światło
- Nowoczesne wzornictwo

Cechy

- Strumień świetlny: 3400 lm i 4000 lm
- Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K
- Dostępna wersja: 200 mm x 1200 mm

Zastosowanie

- Biura
- Klasy szkolne
- Oświetlenie ogólne
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Wersje


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC




Rysunki techniczne



Więcej o produkcie


Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Strumień Świetlny	3 400 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Zużycie energii	33 W
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM< 5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Kąt rozsyłu światła 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Szeroki rozsył światła

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

