

Ledinaire Saliente

SM060C



Philips Ledinaire saliente

Qualidade e fiabilidade descomplicada e pronta a utilizar – é essa a beleza do LEDINAIRE. O LEDINAIRE é simples, oferecendo apenas o essencial e nada mais. Não gastamos dinheiro em coisas de que não precisa: sem embalagens vistosas nem brochuras desnecessárias. Oferecemos uma seleção de soluções LED populares e de baixo custo, garantindo que a iluminação LED está ao alcance do seu orçamento e que todos os nossos produtos cumprem sempre os standards mais elevados. Esta abordagem realista à iluminação significa que obtém exatamente aquilo que é indicado na caixa: fiabilidade, acessibilidade de preços e eficiência energética. Concebido para aplicações de iluminação geral, o LEDINAIRE SM060C montagem saliente é uma solução LED económica e eficiente para aplicação em escritórios, salas de aula, corredores e áreas de circulação.

Benefícios

- Permite mudar facilmente luminárias convencionais
- Poupança direta de 40%
- Fácil instalação e longa duração de vida, que reduz a manutenção
- Design elegante e discreto

Applications

- Iluminação geral
- Corredores
- Salas de espera
- Hospitais
- Entradas


Características

- Luminária saliente com tecnologia LED da família
- Ledinaire

Versions




Desenho dimensional



SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Detalhes do produto



Ledinaire surface mounted
G2 PSU back side



Ledinaire surface mounted
G2 OC Optical window



Ledinaire surface mounted
G2 PSU All in lumen
selectable side



Ledinaire surface mounted
G2 NOC Optical window

Informações gerais

Número de unidades de equipamento	1 unidade
Driver incluído	Sim
Service tag	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo "All-in"	All-in, Multi Lumen

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Branco
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	1,6
Intervalo de temperatura ambiente	-10 a +40 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38,0.38)SDCM<5

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Tipo de ótica
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3.400 lm 4.000 lm	Abertura de feixe 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3.400 lm 4.000 lm	Feixe largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	33 W 28 W
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	33 W 28 W