



Philips Ledinaire utanpåliggande: strålande LED helt enkelt

Philips Ledinaire utanpåliggande (SM060C) är en serie populära installationsfärdiga LED-armaturer med den höga kvaliteten från Philips till ett konkurrenskraftigt pris.

Utanpåliggande Ledinaire-armaturer är pålitliga, energieffektiva och prisvärda. De är utformade för att skapa en mjuk och behaglig belysning i en mängd olika applikationer för allmänbelysning – precis vad du behöver.

Fördelar

- Med kvaliteten och pålitligheten från Philips
- Energibesparande
- Behaglig, diffus belysning

Applications

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Utbildning

Funktioner

- Armaturer för infällt och utanpåliggande montage
- Modern och diskret design

- Enkel koppling för snabbare installation
- Energieffektivitet upp till 100 lm/W

- Lång livslängd på 50 000 timmar vid L70
- Finns i kontorskompatibla (OC) och ej kontorskompatibla (NOC) utföranden

Versions




Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 OC




Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 NOC

Måttskiss



SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Produktinformation



Ledinaire surface mounted
G2 PSU back side



Ledinaire surface mounted
G2 OC Optical window



Ledinaire surface mounted
G2 PSU All in lumen
selectable side



Ledinaire surface mounted
G2 NOC Optical window

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Lumen

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Stroboskopisk effekt	1,6
Omgivningstemperatur	-10 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<5

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3 400 lm 4 000 lm	Spridningsvinkel 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3 400 lm 4 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	33 W 28 W
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	33 W 28 W