



Перевірена якість. Легке встановлення. Завжди ваш надійний та доступний вибір для будь-якої роботи

Philips Ledinaire поверхневого монтажу (SM060C) — це серія популярних готових світлодіодних світильників, які постачаються з високою якістю Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною накладні світильники Ledinaire призначені для розсіяного, комфортного освітлення у широкому спектрі загальних застосувань — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне розсіяне світло

Applications

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади

Характеристики

- Втоплені моделі та моделі для поверхневого монтажу
- Сучасний ненав'язливий дизайн


- Швидкознімний з'єднувач, що забезпечує простоту встановлення
- Енергоефективність до 100 лм/Вт

- Тривалий термін служби до 50 000 годин (L70)
- Доступні варіанти, що відповідають вимогам до офісних приміщень (OC) і не відповідають вимогам для офісних приміщень (NOC).

Версії




Розміри



SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Деталі по продукції





Ledinaire surface mounted
G2 PSU All in lumen
selectable side



Ledinaire surface mounted
G2 NOC Optical window

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип «Входить усе»	All-in, Multi Lumen

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0,3 Дж]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6
Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.38,0.38)SDCM<5

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3 400 lm 4 000 lm	Кут променя 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3 400 lm 4 000 lm	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	33 W 28 W
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	33 W 28 W