



# Накладний світильник **Ledinaire**: просто чудовий світлодіод

## Ledinaire surface-mounted

Philips Ledinaire для кріплення на поверхню (SM060C) — це лінійка популярних готових світлодіодних світильників високої якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною світильники Ledinaire для поверхневого монтажу призначені для комфортного розсіяного освітлення в різноманітних системах загального освітлення — саме те, що вам потрібно.

### Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне розсіяне світло

### Характеристики

- Втоплені моделі та моделі для поверхневого монтажу
- Сучасний ненав'язливий дизайн
- Швидкознімний з'єднувач, що забезпечує простоту встановлення
- Енергоефективність до 100 лм/Вт
- Тривалий термін служби до 50 000 годин (L70)
- Доступні варіанти, що відповідають вимогам до офісних приміщень (OC) і не відповідають вимогам для офісних приміщень (NOC).

### Застосування

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади

Ledinaire surface-mounted

Версії


Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2  
W20L120 NOC




Розміри



Деталі по продукції

Ledinaire surface mounted G2 PSU  
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC  
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU  
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2  
NOC Optical window



## Ledinaire surface-mounted

### Загальна інформація

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Драйвер входить у комплект     | Так   |
| Кількість розподільних коробок | 1 шт. |

### Світлотехнічні

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Тип «Входить усе»                      | All-in, Multi<br>Lumen |
| Корельована колірна температура (ном.) | 4000 K                 |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)    | >80                    |
| Світловіддача (номінальна) (ном.)      | 120 lm/W               |
| Світловий потік                        | 3 400 lm               |

### Експлуатаційні й електричні

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Клас захисту IEC                     | II клас безпеки  |
| Вхідна напруга                       | Від 220 до 240 V |
| Частота мережі                       | 50 or 60 Hz      |
| Споживана потужність                 | 33 W             |
| Підходить для довільного перемикання | Hi               |

### Елементи керування й затемнення

|                           |    |
|---------------------------|----|
| З регульованою яскравістю | Hi |
|---------------------------|----|

### Механічні деталі й корпус

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Колір корпусу                      | Білий |
| Код захисту від механічного впливу | IK03  |
| Код захисту від проникнення        | IP20  |

### Затвердження й застосування

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Діапазон температури довкілля                | від -10 °C до<br>+40 °C                           |
| Знак CE                                      | Так                                               |
| Знак ENEC                                    | -                                                 |
| Позначка займистості                         | Для кріплення на<br>звичайно займисті<br>поверхні |
| Випробування на займання                     | Температура 650<br>°C, тривалість 30 c            |
| Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM) | 1,6                                               |

### Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Початкова колірність                   | (0.38,0.38)SDCM<<br>5 |
| Допустиме відхилення світлового потоку | +/-10%                |

### Світлотехнічні

| Order Code   | Full Product Name                    | Тип оптичного пристрою |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 911401843887 | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | Кут променя 84°        |
| 911401843787 | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | Широкий промінь        |

## Ledinaire surface-mounted

