



CoreLine utenpåliggende gen4: enkel installasjon, utmerket belysning

CoreLine overflatemontert gen 4

Vi introduserer Philips CoreLine overflatemontert gen4, en familie av høykvalitets og innovative lysarmaturer designet for å levere energieffektiv og langvarig belysning til hjemmet eller kontoret. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet på opptil 160 lm/W og en lengre levetid på L90 ved 50 000 timer/ L80 ved 100 000 timer gir CoreLine-serien sterk belysning med lang levetid. Våre utenpåliggende lysarmaturer har DC-plugger i alle versjoner, emballasje fra en enkelt boks til 4-i-1, og plastfri emballasje, noe som gjør dem miljøvennlige og kostnadseffektive. Vår CoreLine overflatemonterte gen4 har de samme grønne hurtigkoblingene som CoreLine-panelet, og er kompatibel med Wieland GSTi3- og GST/5-kontakter. Oppgrader belysningen din i dag med overflatemontert Philips CoreLine gen4, en innovativ kvalitetsløsning som innfrir Philips-løftet om energieffektiv belysning med lang levetid.

CoreLine overflatemontert gen 4

Fordeler

- Energieffektiv: Vår state-of-the-art LED-teknologi sikrer at CoreLine overflatemontert gen4 er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, og sparer penger på strømregningen samtidig som det bidrar til å redusere karbonavtrykket.
- Lyst og effektivt: Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm gir overflatemontert CoreLine gen4 sterk og effektiv belysning i hjemmet eller på kontoret.
- Enkel installasjon: Hurtigkoblinger gjør installasjonen til en lek, noe som sikrer en problemfri og brukervennlig opplevelse.
- Moderne design: Med sin slanke og moderne design blander CoreLine overflatemontert gen4 seg sømløst med ethvert interiør, og forbedrer atmosfæren i ethvert rom.
- Langvarig: Forbedret effektivitet og levetid sikrer langvarig og miljøvennlig belysning som vil vare i mange år fremover.

Funksjoner

- Høyere lumenpakker: opptil 6800 lm (erstatte 2 konvensjonelle lyskilder på 58 W) for sterk og effektiv belysning
- Forbedret effektivitet: opptil 160 lm/W for energisparende og miljøvennlig belysning
- Forbedret levetid: L90@50K timer/ L80@100K timer for langvarig og holdbar belysning
- Plastfri emballasje for en miljøvennlig løsning
- EPD-er tilgjengelig for alle listede produkter
- Forbedret alt-i-ett-driver: mer brukervennlig uten DIP-brytere

Søknad

- Kontorer
- Helse
- Utdanning

Versions



CoreLine surface mounted G4
W20L157



CoreLine surface mounted G4
W20L120 All-in



CoreLine overflatemontert gen 4

Versions

CoreLine surface mounted G4
W20L157 All-in



Målskisse



Produkt detaljer

CoreLine surface mounted G4 NOC
Optical window



CoreLine surface mounted G4
W20L120 DPP



CoreLine surface mounted G4 PSU
back side



CoreLine overflatemontert gen 4

Produkt detaljer



CoreLine surface mounted G4
SafetyCable




CoreLine surface mounted G4 WIA
back side-02



CoreLine surface mounted G4 OC
Optical window




CoreLine surface mounted G4 PSU
back side



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side




CoreLine surface mounted G4
W20L157 DPP



CoreLine surface mounted G4 PSD
back side detail dipswitches



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back




CoreLine surface mounted G4 WIA
back side-01

CoreLine overflatemontert gen 4


Produkt detaljer



CoreLine surface mounted G4 WIA
back side



CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back



CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable side

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
-------------------------------	-----

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20/44

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	KEMA Nederland
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	145 lm/W	4 000 lm
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	-	3000 K	145 lm/W	4 000 lm
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	-	4000 K	156 lm/W	4 300 lm
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	148 lm/W	3 400 lm
911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	157 lm/W	3 600 lm
911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	3 600 lm
911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	151 lm/W	3 400 lm
911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	3 600 lm

CoreLine overflatemontert gen 4

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett- type	Korreleret	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
			fargetemperatur (nom.)		
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	151 lm/W	3 400 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	Svært bredstrålet	911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder	911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	Bredstrålet, overholder kontorstandarder

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	27,5 W	911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	38,5 W
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	27,5 W	911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	38,5 W
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	27,5 W	911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	43,5 W
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	27,5 W	911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	43,5 W
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	38,5 W	911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	43,5 W
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	38,5 W	911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	43,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	Ja	911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	Ja
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	Ja	911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	Ja
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	Ja	911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	Nei
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	Ja	911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	Nei
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	Nei	911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	Ja
911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	Nei	911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	Ja




Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401842087	SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.44,0.40)SDCM<3	911401841787	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38.0.38)SDCM<3
911401842187	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38.0.38)SDCM<3	911401841887	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	(0.44.0.40)SDCM<3
911401842687	SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC	(0.44.0.40)SDCM<3	911401841987	SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38.0.38)SDCM<3
911401842787	SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC	(0.38.0.38)SDCM<3	911401842287	SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	(0.38.0.38)SDCM<3
911401841687	SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38.0.38)SDCM<3	911401842387	SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	(0.44.0.40)SDCM<3
			911401842487	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	(0.38.0.38)SDCM<3

CoreLine overflatemontert gen 4

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401842587	SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	(0.44,0.40)SDCM<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401842687

Polar Normal (separate) - null - 911401842487




Polar Normal (separate) - null - 911401842787



Polar Normal (separate) - null - 911401841987

Polar Normal (separate) - null - 911401841787

Polar Normal (separate) - null - 911401841887




Polar Normal (separate) - null - 911401842087

Polar Normal (separate) - null - 911401842187


Polar Normal (separate) - null - 911401842387

CoreLine overflatemontert gen 4


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401841687



Polar Normal (separate) - null - 911401842287



Polar Normal (separate) - null - 911401842587

