



FlexBlend baner vejen til effektive og fleksibelt møblerede kontorområder

Philips FlexBlend er en attraktiv serie af påbyggede, nedhængte og indbyggede armaturer. Serien giver bygningsejere mulighed for at forbedre belysningen med løsninger, der overholder standarderne for kontorbelysning, med en tilbagebetalingstid (RoI) på mindre end 3-4 år. FlexBlend tilbyder fleksibilitet gennem sit tilpasningsdygtige design, hvilket gør det nemt at installere armaturerne på stedet. Armaturerne kan nemt ændres fra nedhængt til påbygget installation og omvendt. Serien passer til forskellige kontorområder som åbne kontorlandskaber, gangarealer, receptioner og mødelokaler. FlexBlend fås som linje- og individuelle løsninger med det samme belysningsmodul, og kontrolleren er integreret i armaturet. Serien er fremtidssikret med tilslutningsmuligheder til lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og Interact Office (kablet og trådløst), samt eksisterende og kommende sensorteknologier. Armaturserien er klar til fremtiden og kan opgraderes i næste fase. FlexBlend er en attraktiv mulighed for både nye installationer og renoveringer.

Fordele

- Investeringsafkast på under 3 år
- Et fleksibelt kontor armature, der passer til mange kontorområder
- Fremtidssikret: skalerbart og klar til at blive tilsluttet lysstyringssystemer

Applications

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Sundhedspleje

Funktioner

- Opfylder kravene til kontorbelysning (UGR <19, L65 < 3000cd/sm), lysniveau ifølge kravene til kontor anvendelse
- Homogen og ensartet lyseffekt

Versions

- Forskellige monteringsmuligheder, forskellige dimensioner og lokale valgmuligheder
- Integrerede sensorer
- Klar til at blive koblet til softwarebaserede lysstyringssystem såsom Interact City
- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O WH




FlexBlend Surface Mounted-
SM340C-MLO-WH-SENS1-
L150




FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS WH

Målskitse



SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH



SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH

Oplysninger om produktet




FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
SM340C-MLO-WH-
SWZU-12DPP



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Bred strålevinkel

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Maksimalt dæmningsniveau	1%
--------------------------	----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC-styret central nødbelysning

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	SM340C [FLEXBLEND STAND-ALONE]
------------------	--------------------------------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetempera- tur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lyskildens strålevinkel
910925867108	SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH	3.500 lm	4000 K	101 lm/W	120 °
910925867136	SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	120 °
910925867137	SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH	4.000 lm	4000 K	94 lm/W	120 °
910925867116	SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH	3.500 lm	4000 K	129 lm/W	120 °
910925868898	SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH	4.500 lm	4000 K	98 lm/W	- °
910925868899	SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	5.200 lm	4000 K	140 lm/W	- °
910925868901	SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	4.500 lm	4000 K	140 lm/W	- °
910925868902	SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	3.500 lm	4000 K	146 lm/W	- °
910925868903	SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	4.200 lm	4000 K	140 lm/W	- °
910925868904	SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	3.600 lm	4000 K	138 lm/W	- °
910925867099	SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH	3.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
910925867134	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH	3.600 lm	4000 K	138 lm/W	120 °
910925867135	SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	120 °
910925867865	SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH	2.800 lm	4000 K	136 lm/W	120 °
910925867869	SM340C 36S/930 DEIA PCS L120 WH	3.600 lm	3000 K	138 lm/W	120 °
910925867878	SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH	4.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
910925867879	SM340C 52S/940 DEIA PCS L150 WH	5.200 lm	4000 K	137 lm/W	120 °
910925867883	SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH	4.500 lm	3000 K	140 lm/W	120 °

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867108	SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH	34,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867136	SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH	38 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867137	SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH	42,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867116	SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH	27 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868898	SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH	46 W	Nej
910925868899	SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	37 W	Nej
910925868901	SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	32 W	Nej
910925868902	SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	24 W	Nej
910925868903	SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	30 W	Nej
910925868904	SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	26 W	Nej
910925867099	SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH	25 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867134	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH	26 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867135	SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH	30,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867865	SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH	20,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867869	SM340C 36S/930 DEIA PCS L120 WH	26 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867878	SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH	32 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867879	SM340C 52S/940 DEIA PCS L150 WH	38 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867883	SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH	32 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910925867108	SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH	Ja
910925867136	SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH	Ja
910925867137	SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH	Ja
910925867116	SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH	Ja
910925868898	SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH	Nej
910925868899	SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Nej
910925868901	SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Nej
910925868902	SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Nej
910925868903	SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	Nej
910925868904	SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	Nej
910925867099	SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH	Ja
910925867134	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH	Ja
910925867135	SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH	Ja
910925867865	SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH	Ja
910925867869	SM340C 36S/930 DEIA PCS L120 WH	Ja
910925867878	SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH	Ja
910925867879	SM340C 52S/940 DEIA PCS L150 WH	Ja
910925867883	SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	ENEC-mærke
910925867108	SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867136	SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867137	SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867116	SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925868898	SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke
910925868899	SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke
910925868901	SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke
910925868902	SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke
910925868903	SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke

Order Code	Full Product Name	Glødetrådstest	ENEC-mærke
910925868904	SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC-mærke
910925867099	SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867134	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867135	SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867865	SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867869	SM340C 36S/930 DEIA PCS L120 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867878	SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867879	SM340C 52S/940 DEIA PCS L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke
910925867883	SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	ENEC plus-mærke

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867108	SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867136	SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867137	SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867116	SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868898	SM340C 45S/940 SEIA MLO U4 L150 WH	0.38,0.37
910925868899	SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
910925868901	SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
910925868902	SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
910925868903	SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
910925868904	SM340C 36S/940 SEIA PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
910925867099	SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867134	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867135	SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867865	SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867869	SM340C 36S/930 DEIA PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867878	SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867879	SM340C 52S/940 DEIA PCS L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867883	SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3


Polar normal diagrams



SM340CI - 910925868902

SM340CI - 910925868898


SM340CI - 910925868899



SM340CI - 910925868901

SM340CI - 910925868903


SM340CI - 910925868904




SM340CI - 910925867137

SM340CI - 910925867099


SM340CI - 910925867108




SM340CI - 910925867135




SM340CI - 910925867116




SM340CI - 910925867134




SM340CI - 910925867869




SM340CI - 910925867865




SM340CI - 910925867878



SM340CI - 910925867136



SM340CI - 910925867879



SM340CI - 910925867883