



## Iluminación uniforme y lineal

El acento lineal GreenSpace es una completa oferta de productos con múltiples módulos disponibles. Gracias a su diseño modular, ofrece una potencia lumínica flexible para distintas aplicaciones de interior, como oficinas, comercios y hostelería. Esta línea de productos ofrece opciones para instalación empotrada o sobre superficie, con un alto índice de reproducción cromática (CRI 90) y tres ángulos de apertura distintos para adaptarse perfectamente a las necesidades de iluminación en interiores. Las interfaces de control Dalí y 1-10 V también permiten futuras conexiones al sistema.

### Beneficios

- Flujo luminoso flexible gracias al diseño con múltiples módulos
- El alto índice de reproducción cromática ayuda a mejorar el confort visual en aplicaciones de oficina y minoristas

- Tres haces de luz diferentes permiten amplias aplicaciones de iluminación para el diseñador
- Interfaz del sistema disponible para controlar fácilmente las luces

### Applications


- Oficinas abierta
- Tiendas minoristas

- Salas de reuniones
  - Hotelería
- CRI 90 alto índice de reproducción cromática disponible
  - Opciones de haz estrecho/medio/ancho
  - Interfaz de sistema de control Dali / 1-10V disponible

Características

- Múltiples combinaciones de módulos disponibles
- Se ofrecen instalaciones tanto empotradas como sobre superficie

Versions



Plano de dimensiones

RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK

| Información general  |    |
|----------------------|----|
| Controlador incluido | Sí |

### Información técnica sobre la luz

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso                                | 1,150 lm |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 3000 K   |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 65 lm/W  |
| Índice de producción de color (IRC)           | >90      |

### Operación y aspectos eléctricos

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Voltaje de entrada      | 220 a 240 V           |
| Frecuencia de línea     | 50 or 60 Hz           |
| Consumo de energía      | 18 W                  |
| Clase de protección IEC | Clase de seguridad II |

### Controles y atenuación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

### Mecánica y carcasa

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Color de la carcasa                  | Negro y blanco                                                      |
| Código de protección de ingreso      | IP20 [Protección para los dedos]                                    |
| Código de protección de impacto mec. | IK02 [0,2 J estándar]                                               |
| Tipo de cubierta óptica              | Cubierta de policarbonato y óptica altamente reflectante con brillo |

### Aprobación y aplicación

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Marca CE                      | No           |
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C |

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tolerancia del flujo luminoso | +/-10% |
|-------------------------------|--------|