



StoreSet Linear: un diseño delgado y discreto para tiendas de formato más pequeño del futuro

StoreSet Linear

StoreSet Linear es una luminaria lineal ultraflexible para sistemas de rieles minoristas que ofrece una calidad excelente con la promesa de actualizaciones preparadas para el futuro. En aplicaciones minoristas como supermercados, tiendas de formato urbano y tiendas exprés, cada panel lineal se puede combinar con una amplia gama de focos de nuestra cartera e integrarse sin problemas en su sistema de rieles existente. Así podrá darle brillo a su mercancía y destacar tanto en los lineales, como en pasillos y áreas abiertas. StoreSet Linear (SM504T) tiene un diseño de panel delgado y discreto que facilita la colocación de las luminarias en cualquier lugar que desee a lo largo de los rieles y se adapta a futuros cambios de diseño. Las versiones con controlador inalámbrico ofrecen mayor comodidad con atenuación y ambientación en infraestructura existente montada en carril de tres circuitos sin necesidad de controles cableados. Además, los sensores integrados para la recopilación de datos echarán luz sobre la información detallada que puede utilizar para respaldar su negocio.

Beneficios

- Ambientes de tienda personalizados con luminarias de alto flujo lineal y posicionamiento flexible para adaptarse a cualquier diseño de tienda
- Excelente calidad de luz combinada con una amplia gama de ópticas de alta eficiencia y varias recetas de color
- Diseño lineal delgado y discreto que se puede combinar con proyectores de iluminación de acento
- Fácil mantenimiento con acceso sin herramientas al controlador
- Iluminación diseñada para la circularidad

Características

- Amplia gama de haces con óptica OptiSuit disponible
- Instalación de carril 3C (SM504T)
- Solución eficiente: hasta 150 lúmenes por vatio (versión XA)
- Construcción de aluminio robusta pero liviana con tapas de acabado de plástico
- Controles: conectividad por cable (DALI) e inalámbrica, opciones de posicionamiento en interiores disponibles para habilitar nuestros sistemas conectados Interact for Retail e Interact Pro
- Opciones de calidad de color: estándar, CRI90 y PremiumWhite
- Iluminación diseñada para circularidad con controlador utilizable y sensores integrados

Aplicaciones

- Venta de alimentos y grandes tiendas
- Tiendas minoristas
- Minimercados y estaciones de servicio
- Comercios de formato urbano, tiendas exprés, formatos de proximidad

Advertencias y seguridad

- La carcasa y las superficies ópticas solo deben limpiarse con un paño que no desprenda pelusa y sin detergentes.

Versions




StoreSet Linear full length, black



StoreSet Linear full length, white

StoreSet Linear

Plano de dimensiones



Detalles del producto

StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear

Detalles del producto

StoreSet Linear top view track
adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track
adaptor, black



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, black



Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Información del producto	
Código de la línea de productos	SM504T

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	129 lm/W	6.100 lm
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	3000 K	>90	130 lm/W	8.900 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Haz de luz ancho

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	Óptica de doble asimétrico de 45°

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	68 W

Controles y atenuación

StoreSet Linear

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Si	1%
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45	No	No aplica
WH			

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Negro



Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	Blanco

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505102386	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	(0.42, 0.39) SDCM<3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102211

Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102386

