



StoreSet Evo: iluminación sostenible para las tiendas del futuro

StoreSet Evo combina un diseño delgado y contemporáneo y una distribución uniforme de la luz, con una amplia gama de ópticas OptiSuit para satisfacer diversas aplicaciones. Este sistema cumple con nuestros estrictos criterios de Iluminación para circularidad, crea un ambiente agradable en la tienda y contribuye a sus objetivos de sostenibilidad. StoreSet Evo se puede emplear en una amplia gama de aplicaciones comerciales: se puede conectar fácilmente a carriles de alimentación, eje central Maxos fusion o techos empotrados.

Beneficios

- Aspecto atractivo: el diseño delgado y actual de StoreSet evo combina discretamente con el diseño del establecimiento
- Facilidad de instalación: la suspensión de carril central de un punto con rotación ofrece una completa flexibilidad a la de instalar, cambiar de posición y mantener las luminarias
- Aplicación preparada para el futuro: sus componentes modulares, controladores y fuentes de luz están diseñados para facilitar el mantenimiento y la sustitución a fin de prolongar la vida útil del producto

Applications

- Alimentación y grandes comercios
- Supermercados e hipermercados

Versions



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white


Características

- El diseño delgado y contemporáneo se integra a la perfección en el interior de los establecimientos
- Calidad de luz excepcional con la mejor eficiencia de su clase
- Amplia gama de ópticas OptiSuit para satisfacer diversas aplicaciones
- Proporciona una distribución uniforme de la iluminación al tiempo que ahorra energía
- Fácil mantenimiento con acceso rápido al controlador sin necesidad de herramientas
- Cumple los criterios de Iluminación para circularidad
- La carcasa y las superficies ópticas solo deben limpiarse con un paño sin pelusa y sin detergentes. Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y dejarse enfriar.




StoreSet Evo SM515T-SI

Plano de dimensiones



SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH



SM515T 66S/840 PSU A20 BK

Detalles del producto




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white

StoreSet Evo SM515T-SI02

StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Información general

Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Service tag	Sí

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Control integrado	Comunicación de luz visible
-------------------	-----------------------------

Mecánicos y de carcasa

Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Haz ancho
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Tipo de óptica
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	Haz ancho
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	Haz ancho
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	Haz ancho
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Haz ancho
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Óptica doble asimétrica de haz ancho 35°
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Haz ancho
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Haz ancho
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Haz ancho
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Haz ancho
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	Haz ancho
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	Óptica doble asimétrica de 45°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	No	No aplicable
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	No	No aplicable
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	No	No aplicable
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Sí	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Sí	1%
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	No	No aplicable
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Sí	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Sí	1%
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	No	No aplicable
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	No	No aplicable
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	No	No aplicable
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	No	No aplicable
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Sí	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Sí	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Sí	1%
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Sí	1%

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Negro
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Negro
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Negro
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Negro
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Negro
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Negro
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Negro
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Negro
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Plata
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanco
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanco
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanco
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Blanco
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Blanco
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Blanco
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Blanco
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Blanco
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Blanco
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Blanco


Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Diagramas polares de distribución luminosa



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102664


SM515TI - 910505102669



SM515TI - 910505102676

SM515TI - 910505102666


SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668

SM515TI - 910505102673


SM515TI - 910505102672




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717



SM515TI - 910505102704