



StoreSet Evo : un éclairage durable pour les magasins du futur

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

Avantages

- Aspect et présentation attrayants : le design contemporain et élancé de StoreSet evo s'intègre discrètement dans l'agencement de votre magasin
- Facilité d'installation : la suspension sur rail central en un point avec rotation vous offre une flexibilité totale lors de l'installation, du repositionnement et de l'entretien de vos luminaires
- Application à l'épreuve du temps : ses composants modulaires, ballasts et moteurs de lumière sont conçus pour faciliter l'entretien et le remplacement afin de prolonger la durée de vie du produit

Applications

- Détaillants alimentaires et grands détaillants
- Supermarchés et hypermarchés

Versions



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white

Schéma dimensionnel



SM515T 90S/830 WIA WB BK HE



RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH

Fonctions

- Le design contemporain et élancé s'intègre parfaitement dans l'intérieur des magasins
- Qualité de lumière exceptionnelle avec une efficacité inégalée
- Large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications
- Fournit une distribution uniforme de l'éclairage tout en économisant de l'énergie
- Entretien facile avec accès au ballast rapide et sans outil
- Répond aux critères d'éclairage pour la circularité
- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergent. Pendant l'entretien, le produit doit être éteint et refroidi.

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Commande intégrée	Communication par la lumière visible
-------------------	--------------------------------------

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur cor-rélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nomi-nale)	Type d'optique
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Faisceau extensif
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Faisceau extensif
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Faisceau extensif
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Faisceau extensif
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Faisceau extensif
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Non	Non applicable
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Non	Non applicable
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Oui	1%
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Oui	1%
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Oui	1%
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Oui	1%
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Non	Non applicable
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Non	Non applicable
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Oui	1%
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Oui	1%
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Oui	1%
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Noir
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Noir
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Noir
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Noir
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Noir
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Noir
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Noir
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Blanc
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanc
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanc
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanc
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Blanc
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Blanc
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Blanc
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Blanc

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T

PDiagramme photométrique polaire




SM515TI - 910505102665




SM515TI - 910505102671

SM515TI - 910505102662




SM515TI - 910505102664


SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102670




SM515TI - 910505102669




SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102673



SM515TI - 910505102672



SM515TI - 910505102667



SM515TI - 910505102677