



StoreSet Evo : un éclairage durable pour les magasins du futur

StoreSet Evo

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

Avantages

- Aspect et présentation attrayants : le design contemporain et élancé de StoreSet evo s'intègre discrètement dans l'agencement de votre magasin
- Facilité d'installation : la suspension sur rail central en un point avec rotation vous offre une flexibilité totale lors de l'installation, du repositionnement et de l'entretien de vos luminaires
- Application à l'épreuve du temps : ses composants modulaires, ballasts et moteurs de lumière sont conçus pour faciliter l'entretien et le remplacement afin de prolonger la durée de vie du produit

Fonctions

- Le design contemporain et élancé s'intègre parfaitement dans l'intérieur des magasins
- Qualité de lumière exceptionnelle avec une efficacité inégalée
- Large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications
- Fournit une distribution uniforme de l'éclairage tout en économisant de l'énergie
- Entretien facile avec accès au ballast rapide et sans outil
- Répond aux critères d'éclairage pour la circularité

Application

- Détaillants alimentaires et grands détaillants
- Supermarchés et hypermarchés

Mises en garde et sécurité


- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergent. Pendant l'entretien, le produit doit être éteint et refroidi.

Versions



**Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white**

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Faisceau extensif
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	143 lm/W	6.600 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	134 lm/W	6.700 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	137 lm/W	9.200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	152 lm/W	8.700 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	152 lm/W	8.700 lm	Faisceau extensif
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	157 lm/W	6.600 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	4000 K	143 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Faisceau extensif
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	134 lm/W	6.700 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	124 lm/W	9.200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	4000 K	163 lm/W	6.700 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	152 lm/W	8.700 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	3000 K	152 lm/W	8.700 lm	Faisceau extensif
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	3000 K	157 lm/W	6.600 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Non	Non applicable
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Non	Non applicable
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Oui	1%
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Oui	1%
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Oui	1%
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Non	Non applicable
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Non	Non applicable
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Oui	1%
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Oui	1%
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Oui	1%
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Noir
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Noir
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Noir
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Noir
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Noir
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Noir
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Noir
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Blanc
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanc
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanc
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanc
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Blanc
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Blanc
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Blanc
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102670




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102672



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102677

