



StoreSet Evo: Duurzame verlichting voor de winkels van de toekomst

StoreSet Evo combineert een slank, modern ontwerp en een uniforme lichtverdeling met een breed aantal OptiSuit optieken voor verschillende toepassingen. Dit systeem voldoet aan onze strikte verlichtingscriteria voor circulariteit, zodat je een aangename sfeer kunt creëren in je winkel en tegelijkertijd je duurzaamheidsdoelen kunt behalen. StoreSet Evo kan in een groot aantal winkels worden gebruikt: het systeem kan eenvoudig worden verbonden met spanningsprofielen, de Maxos fusion backbone of systeemplafonds.

Voordelen

- Aantrekkelijke uitstraling en prettig gevoel: door het slanke en moderne ontwerp is de StoreSet Evo een onopvallende aanvulling op het interieur van je winkel
- Eenvoudig installeren: centrale pendelmontage voor spanningsrail op één punt met rotatie biedt je volledige flexibiliteit bij de installatie, herpositionering en het onderhoud van je armaturen
- Toekomstbestendige toepassing: de modulaire componenten, drivers en lichtmodules zijn ontworpen om gemakkelijk onderhouden en vervangen te kunnen worden, wat de levensduur van de producten verlengt

Applications

- Supermarkten en grote winkelketens
- Supermarkten en hypermarkten

Versions



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white


Kenmerken

- Slanke en moderne ontwerpen vormen een onopvallende aanvulling op het interieur van winkels
- Uitstekende lichtkwaliteit met een eerste klas rendement
- Brede keuze uit OptiSuit-optieken, voor verschillende toepassingen
- Biedt uniforme lichtverdeling en bespaart energie
- Gemakkelijk onderhoud met snelle en gereedschapsloze toegang tot de driver
- Voldoet aan verlichtingseisen voor circulariteit
- De overkapping en optische oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluisvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen. Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.




Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white

Maatschets



SM515T 90S/830 PSU WB WH



RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH

Productgegevens



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bundelhoek lichtbron	120 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Ingebouwde regeling	zichtbaar licht communicatie
---------------------	------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Optiektype
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Brede bundel
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Brede bundel
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	Brede bundel
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Brede bundel
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	Brede bundel
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nee	Niet van toepassing
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nee	Niet van toepassing
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nee	Niet van toepassing
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nee	Niet van toepassing
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nee	Niet van toepassing
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Ja	1%
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Ja	1%
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Ja	1%
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Ja	1%
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nee	Niet van toepassing
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nee	Niet van toepassing
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Ja	1%
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Ja	1%
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Ja	1%
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Ja	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Zwart
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Zwart
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Zwart

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Zwart
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Zwart
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Zwart
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Zwart
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Zwart
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Wit
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Wit
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Wit
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Wit
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Wit
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Wit
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Wit
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T


Polar normal diagrammen




SM515TI - 910505102665




SM515TI - 910505102662




SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102671




SM515TI - 910505102664




SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102670




SM515TI - 910505102669




SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102673



SM515TI - 910505102672



SM515TI - 910505102667



SM515TI - 910505102677