



StoreSet Evo: Zrównoważone oświetlenie dla sklepów przyszłości

StoreSet Evo łączy w sobie smukłą, nowoczesną konstrukcję i równomierny rozsył światła z szeroką gamą optyki OptiSuit przystosowaną do różnych zastosowań. Ten system spełnia surowe kryteria programu Lighting for Circularity zakładającego zgodność z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie tylko tworzy przyjemną atmosferę w sklepie, ale też przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. System StoreSet Evo sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach w handlu detalicznym: można go łatwo podłączyć do szynoprzewodów lub sieci szkieletowej Maxos Fusion bądź zamontować w suficie.

Korzyści

- Atrakcyjny wygląd i elegancki styl: smukła i nowoczesna konstrukcja produktów StoreSet evo dyskretnie wtapia się w wystrój i układ sklepu
- Łatwość instalacji: jednopunktowe centralne zawieszenie szynoprzewodów z możliwością obracania zapewnia pełną elastyczność podczas instalowania, zmiany położenia i konserwacji opraw
- Zastosowanie przystosowane do wymogów przyszłości: modułowe komponenty, sterowniki i moduły świetlne zostały zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji i wymianie w celu wydłużenia żywotności produktu
- Szeroka gama optyki OptiSuit nadaje się do różnych zastosowań
- Energooszczędne rozwiązanie zapewniające równomierny rozsył światła
- Łatwa konserwacja dzięki szybkiemu i beznarzędziowemu dostępowi do sterownika
- Oświetlenie przystosowane do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym
- Korpus i powierzchnie optyczne należy czyścić wyłącznie nieustrzępiącą się ściereczką, bez użycia detergentów. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż ostygnie.

Applications

- Markety i sklepy
- Supermarkety i hipermarkety

Cechy

- Smukła i nowoczesna konstrukcja płynnie wtapia się w wystrój wnętrz sklepów
- Wyjątkowa jakość światła i najlepsza w swojej klasie wydajność

Wersje



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




StoreSet Evo SM515T-SI

Rysunki techniczne



SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH



SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Więcej o produkcie



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05

StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP





Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
----------------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Sterownik wbudowany	Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC)
---------------------	---

Mechanika i korpus

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Szeroki rozsył światła
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9 200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła 25°
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 25° o szerokim rozsyle światła
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	9 500 lm	3000 K	146 lm/W	>90	Szeroki rozsył światła
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9 400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Szeroki rozsył światła
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła 25°
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamięnionowa) (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Typ optyki
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	9 000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 25° o szerokim rozsyle światła
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Szeroki rozsył światła
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Optyka podwójna asymetryczna 25° o szerokim rozsyle światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nie	Nie dotyczy
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nie	Nie dotyczy
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Tak	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Tak	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Tak	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nie	Nie dotyczy
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nie	Nie dotyczy
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Tak	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Tak	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Tak	1%
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Tak	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Tak	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nie	Nie dotyczy
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Tak	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Tak	1%
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Nie	Nie dotyczy
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nie	Nie dotyczy
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nie	Nie dotyczy
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nie	Nie dotyczy
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Tak	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Tak	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Tak	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Tak	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nie	Nie dotyczy
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Tak	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nie	Nie dotyczy
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Tak	1%
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Tak	1%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Czarny
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Czarny
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Czarny
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Czarny
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Czarny
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Czarny
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Czarny
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Czarny
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Czarny
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Czarny
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Czarny
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Czarny
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Czarny
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Czarny
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Czarny
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Srebrny
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Srebrny
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Biel
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Biel
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Biel
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Biel
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Biel
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Biel
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Biel
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Biel
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Biel
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Biel
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Biel

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T


Polar normal diagrams




SM515TI - 910505102665




SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102671




SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102679




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102726




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102727




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702



SM515TI - 910505102722



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718