



FlexBlend baner vejen til effektive og fleksibelt møblerede kontorområder

FlexBlend Nedhængt

Philips FlexBlend er en attraktiv serie af påbygget og nedhængte armaturer, ved siden af Flexblend, indbygget. Armaturserien giver bygningsejere mulighed for at løfte belysningen ved at tilbyde belysning, der overholder standarden for kontorbelysning, med en tilbagebetalingstid (RoI) på mindre end 3-4 år. FlexBlend tilbyder den ønskede fleksibilitet via designets tilpasningsdygtighed. Det giver mulighed for nemt at installere armaturerne på stedet når som helst. Selv hvis det aktuelle armatur er nedhængt, kan det efterfølgende tilpasses en påbygget installation på stedet. Og omvendt. Serien med påbygget og nedhængte armaturer passer til mange forskellige typer kontorområder som f.eks. åbne kontorlandskaber, gangarealer, receptioner eller mødelokaler. FlexBlend tilbydes i begge linjer og som individuelle løsninger med det samme belysningsmodul. Det giver brugerne mulighed for at anvende FlexBlend som en individuel løsning nu, og senere som linje. Kontrolleren er integreret i armaturet. Fordi teknologien udvikler sig hurtigt, forventes den ideelle belysningsløsning også at være klar til at udnytte innovationer og fremtidige fremskridt, som kan optimere driften yderligere. Derfor indeholder FlexBlend alle tilslutningsmuligheder og fremtidssikrede muligheder. Som et System Ready-armatur kan det tilsluttes lysstyringssystemer som f.eks. Philips SpaceWise og softwarebaserede belysningssystemer om Interact Office (kablet) (PoE) og Interact Office (trådløst) og/eller eksisterende og kommende sensortechnologi. Armaturserien er derfor forberedt til fremtiden og kan leveres uden systemkomponent, og det kan så opgraderes i næste fase. En attraktiv mulighed til nye installationer og renoveringer.

Fordele

- Investeringsafkast på under 3 år
- Et fleksibelt kontor med fleksibilitet i valget af armaturer, der passer til mange kontorområder
- Fremtidssikret: skalerbart og klar til at blive tilsluttet lysstyrings- og belysningssystemer

Funktioner

- Opfylder kravene til kontorbelysning ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{cd/sm}$), lysniveau ifølge kravene til kontor anvendelse
- Homogen og ensartet lyseffekt
- Forskellige monteringsmuligheder, forskellige dimensioner og lokale valgmuligheder
- Integrerede sensorer
- Klar til at blive koblet til softwarebaserede belysningssystemer såsom Interact Office

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Sundhedspleje

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Versions






FlexBlend Suspended SP340P O WH



FlexBlend Suspended SP340P MLO WH

Målskitse



Oplysninger om produktet



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P


FlexBlend Suspended SP340P PCS
WH



FlexBlend Suspended SP340P SI

Oplysninger om produktet

FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend_Suspended_SP340P-
line-MLO-WH-SWZU



FlexBlend Surface Mounted
SM340C




FlexBlend Suspended SP340P O
WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P O
WH



FlexBlend Suspended SP340P WH




FlexBlend Suspended SP340P WH



Oplysninger om produktet




FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Suspended SP340P PCS
WH

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Bred strålevinkel
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	4.500 lm
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	145 lm/W	4.500 lm
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	143 lm/W	4.200 lm
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	4.800 lm
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	3000 K	145 lm/W	4.500 lm
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	3000 K	140 lm/W	6.000 lm
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	3000 K	143 lm/W	4.200 lm
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	143 lm/W	4.200 lm
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	- °	3000 K	110 lm/W	4.500 lm
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	110 lm/W	4.500 lm
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	140 lm/W	4.500 lm
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	96 lm/W	4.000 lm
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	4000 K	112 lm/W	4.500 lm
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	95 lm/W	3.600 lm
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	94 lm/W	4.000 lm
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	109 lm/W	4.800 lm
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	5.200 lm
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	3000 K	112 lm/W	4.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	37,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	35 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	26,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	32 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	36 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	46,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	36,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	49,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Nej
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Nej
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	44,5 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	-
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	42,5 W	Nej
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	46,5 W	Nej
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	35 W	Nej
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	38,5 W	Nej
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	42,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	35 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	39 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	44,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	48,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	48 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-

		Indbygget
Order Code	Full Product Name	lysstyringssystem
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	-

Godkendelse og anvendelsesområde

		ENEC-	
Order Code	Full Product Name	mærke	Glødetrådtest
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	ENEC-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	ENEC-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

		ENEC-	
Order Code	Full Product Name	mærke	Glødetrådtest
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	ENEC-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	ENEC-mærke	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	ENEC-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	ENEC plus-mærke	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.43,0.39
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	0.43,0.39

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867117	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	SP342P
910925867104	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
910925867126	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP340P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867127	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP340P
910925867130	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP342P
910925867932	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867936	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
910925867937	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
910925868894	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
910925868895	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
910925868896	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
910925868897	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
910925868905	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	SP342P
910925868906	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	SP342P

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868907	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SP340P
910925867112	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	SP342P
910925867128	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP340P
910925867129	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP340P
910925867132	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP342P
910925867133	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP342P
910925867938	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	SP342P




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868905

Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868897




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868896



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868895

Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867117

Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867127




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867128


Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867129

Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867112


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867104




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867126




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867130




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867132




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867133




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867932



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867937




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868894




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868906


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868907



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867938



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867936

