

FlexBlend, sospeso

SP340P



FlexBlend apre la strada agli uffici arredati in modo efficiente e flessibile

Philips FlexBlend è un'attraente famiglia di apparecchi di illuminazione a plafone e a sospensione, che si affianca a Flexblend da incasso. La gamma consente ai proprietari di edifici di migliorare la funzionalità dell'impianto di illuminazione, offrendo un'illuminazione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno sull'investimento inferiore a 3 o 4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio a plafone e viceversa. . La gamma di apparecchi di illuminazione sospesi e con montaggio a soffitto soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridori, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per montaggio singolo sia nella versione per montaggio in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti

potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il driver è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablato (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento inferiore a 3 anni
- Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi per illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio
- Pronto per il futuro: scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

Applications

- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici (UGR <19, L65 < 3000 cd/sm), livelli di illuminazione previsti dalle norme per applicazioni per ufficio
- Effetto di luce omogenea e uniforme


- Molteplici opzioni di montaggio, varietà dimensionale e opzioni locali
- Sensori integrati
- Può essere connessa ai sistemi di controllo per l'illuminazione, come Interact PRO - Interact Office
- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Versions

	FlexBlend Suspended SP340P O WH		FlexBlend Surface Mounted- Suspended Emergency Lighting
	FlexBlend Suspended SP340P PCS BK		FlexBlend Suspended SP340P PCS WH
	FlexBlend Suspended- SM340C-MLO-WH-SENS1- L150		FlexBlend Suspended SP340P MLO BK
	FlexBlend Suspended SP340P PCS SI		FlexBlend Suspended SP340P MLO SI
	FlexBlend Suspended SP340P O SI		FlexBlend Suspended SP340P MLO WH
	FlexBlend Suspended SP340P O BK		


Disegno tecnico

FlexBlend SS L150 DIR IND




SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH

FlexBlend SS L120 DIR IND



SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI

FlexBlend SM L120 DIR




SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Dati del prodotto



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting

FlexBlend Suspended SP340P



FlexBlend Suspended SP340P
O BK




FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting



FlexBlend Suspended SP340P
SI



FlexBlend Suspended SP340P
MLO SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting




FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting




FlexBlend Suspended SP340P
PCS WH




FlexBlend Suspended SP340P
O SI




FlexBlend Suspended SP340P
O SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting



FlexBlend Suspended SP340P
PCS SI




FlexBlend Suspended SP340P
PCS BK



FlexBlend Suspended SP340P
SI



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Suspended SP340P
BK



FlexBlend_Suspended_SP340
P-line-MLO-WH-SWZU



FlexBlend Suspended SP340P
MLO BK



FlexBlend Suspended SP340P
MLO BK




FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting





FlexBlend Suspended SP340P
BK



FlexBlend Suspended SP340P
MLO SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C




FlexBlend Suspended SP340P
O WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P
SI



FlexBlend Suspended SP340P
PCS BK



FlexBlend Suspended SP340P
BK



FlexBlend Suspended SP340P
O WH




FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting



FlexBlend Suspended SP340P
PCS SI




FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency
Lighting



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P
BK




FlexBlend Suspended SP340P
SI




FlexBlend Suspended SP340P
BK



FlexBlend Suspended SP340P
PCS WH



FlexBlend Suspended SP340P
SI



FlexBlend Suspended SP340P
O BK

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	1%
Controllo integrato	Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200

Meccanica e corpo

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Funzionamento di emergenza

Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica) 3 ore

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE Sì

Valore di tremolio (PstLM) 1

Effetto stroboscopico 0,4

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso +/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5.000 h 0,05 %

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Angolo del fascio della sorgente luminosa
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	136 lm/W	120 °
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	128 lm/W	120 °
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	4.500 lm	3000 K	136 lm/W	120 °
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	3.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	5.200 lm	4000 K	108 lm/W	120 °
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	4.500 lm	4000 K	145 lm/W	120 °
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	145 lm/W	120 °
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	138 lm/W	120 °
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	4.200 lm	4000 K	143 lm/W	120 °
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	4.800 lm	4000 K	141 lm/W	120 °
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	141 lm/W	120 °
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	6.000 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	7.000 lm	4000 K	137 lm/W	120 °
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	4.500 lm	3000 K	145 lm/W	120 °
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	6.000 lm	3000 K	140 lm/W	120 °
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	3.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	145 lm/W	120 °
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	4.200 lm	3000 K	143 lm/W	- °
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	4.200 lm	4000 K	143 lm/W	- °

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Angolo del fascio della sorgente luminosa
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	4.500 lm	3000 K	110 lm/W	- °
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	110 lm/W	- °
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	6.000 lm	4000 K	140 lm/W	- °
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	140 lm/W	- °
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	4.000 lm	4000 K	96 lm/W	- °
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	141 lm/W	- °
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	97 lm/W	- °
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	4.500 lm	4000 K	112 lm/W	120 °
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	4.500 lm	4000 K	145 lm/W	120 °
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	3.600 lm	4000 K	141 lm/W	120 °
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	4.800 lm	4000 K	138 lm/W	120 °
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	6.000 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	3.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	4.500 lm	4000 K	145 lm/W	120 °
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	4.500 lm	4000 K	112 lm/W	120 °
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	3.600 lm	4000 K	110 lm/W	120 °
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	4.800 lm	4000 K	109 lm/W	120 °
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	5.200 lm	4000 K	108 lm/W	120 °
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	6.600 lm	4000 K	106 lm/W	120 °
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	3.500 lm	4000 K	110 lm/W	120 °
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	4.500 lm	4000 K	112 lm/W	120 °
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	3.600 lm	4000 K	128 lm/W	120 °
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	4.500 lm	4000 K	136 lm/W	120 °
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	3.500 lm	4000 K	140 lm/W	120 °
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	112 lm/W	120 °
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	120 °
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	4.000 lm	4000 K	94 lm/W	120 °
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	4.800 lm	4000 K	109 lm/W	120 °
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	5.200 lm	4000 K	108 lm/W	120 °
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	3.600 lm	4000 K	110 lm/W	120 °
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	6.600 lm	4000 K	106 lm/W	120 °
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	4.500 lm	3000 K	112 lm/W	120 °
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	3.500 lm	4000 K	110 lm/W	120 °
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	4.500 lm	4000 K	112 lm/W	120 °
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	4.500 lm	4000 K	136 lm/W	120 °

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	37,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	29 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	39 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	29 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	52,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	26,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	32 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	36 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	27 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	46,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	52 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	36,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	49,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	27,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	27 W	No
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	27 W	No
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	44,5 W	No
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	42,5 W	No
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	46,5 W	No
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	35 W	No
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	38,5 W	No
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	26 W	No
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	32,5 W	No
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	42,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	27 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	36 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	46,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	27,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	42,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	32,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	44,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	48,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	64 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	32,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	42,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	29 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	37,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	29 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	42,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	35 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	39 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	44,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	48,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	32,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	64 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	48 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	32,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	42,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	37,5 W	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	Bianco
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	Bianco
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	Bianco
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	Bianco
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	Nero
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Bianco
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Bianco
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Bianco
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Bianco
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Bianco
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Bianco
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Bianco
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Bianco
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Bianco
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Bianco
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Bianco
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	Nero
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Argento
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Argento
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Argento
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Argento
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Argento
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Argento
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Argento
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Argento
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Argento
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Argento
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Argento
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Argento
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Argento
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	Argento
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	Argento
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	Argento

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Bianco
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Bianco
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Bianco
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Bianco
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Bianco
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Bianco
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Bianco
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	Bianco
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Bianco
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Bianco
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	Nero

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	Sì	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Marchio ENEC	Intervallo temperatura ambiente
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +25 °C
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Marchio ENEC	Intervallo temperatura ambiente
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC	Da +10 a +40° C
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Marchio ENEC	Intervallo temperatura ambiente
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Marchio ENEC plus	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	(0.38, 0.37) SDCM <3
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	0.43,0.39
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	0.43,0.39
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10378800	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	SP342P
18286800	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 WH	SP342P
18302500	SP342P 45S/930 DEIA O SMT L150 WH	SP342P
18320900	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 WH	SP343P
18146500	SP342P 52S/940 DIA MLO ELP3 SMT L120 WH	SP342P
10367200	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK	SP342P
10365800	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
10387000	SP340P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	SP340P
10388700	SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	SP340P
10391700	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	SP342P
18280600	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH	SP342P
18294300	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
18295000	SP342P 70S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
18298100	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
18299800	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
18316200	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP343P
18317900	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP343P
70807500	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70808200	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	SP340P

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
70809900	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
70810500	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
70817400	SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	SP342P
70818100	SP342P 45S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH	SP342P
70819800	SP340P 40S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	SP340P
70820400	SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70821100	SP340P 36S/940 SEIA MLO U4 SMT L120 WH	SP340P
10375700	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 BK	SP342P
10366500	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	SP342P
18287500	SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	SP342P
18288200	SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 SI	SP342P
18303200	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	SP342P
18321600	SP343P 35S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	SP343P
18322300	SP343P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI	SP343P
10374000	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	SP342P
18290500	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	SP342P
18291200	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	SP342P
18292900	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 SI	SP342P
18305600	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	SP342P
18323000	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	SP343P
18324700	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 SI	SP343P
18293600	SP342P 36S/940 DEIA O SMT L120 SI	SP342P
18306300	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 SI	SP342P
18325400	SP343P 35S/940 DEIA O SMT L150 SI	SP343P
10373300	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	SP342P
10389400	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP340P
10390000	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP340P
10393100	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP342P
10394800	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP342P
18283700	SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP342P
18297400	SP342P 66S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	SP342P
18300100	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	SP342P
18318600	SP343P 35S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	SP343P
18319300	SP343P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	SP343P
18307000	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 BK	SP342P


Polar normal diagrams




SM340CI - 910925868905




SM340CI - 910925868897




SM340CI - 910925868896




SM340CI - 910925868908




SM340CI - 910925868895




SM340CI - 910925868909




SM340CI - 910925867117




SM340CI - 910925867127




SM340CI - 910925867128




SM340CI - 910925867105




SM340CI - 910925867129




SM340CI - 910925867112




SM340CI - 910925867113




SM340CI - 910925867114




SM340CI - 910925867925




SM340CI - 910925867933




SM340CI - 910925867957




SM340CI - 910925867104




SM340CI - 910925867106




SM340CI - 910925867126




SM340CI - 910925867130




SM340CI - 910925867132




SM340CI - 910925867133




SM340CI - 910925867918




SM340CI - 910925867931




SM340CI - 910925867932




SM340CI - 910925867937




SM340CI - 910925868894




SM340CI - 910925868906




SM340CI - 910925868907




SM340CI - 910925867921




SM340CI - 910925867924




SM340CI - 910925867928




SM340CI - 910925867929




SM340CI - 910925867930




SM340CI - 910925867935




SM340CI - 910925867938




SM340CI - 910925867940




SM340CI - 910925867936




SM340CI - 910925867941




SM340CI - 910925867943




SM340CI - 910925867944




SM340CI - 910925867954




SM340CI - 910925867945




SM340CI - 910925867955




SM340CI - 910925867926




SM340CI - 910925867956




SM340CI - 910925867960




SM340CI - 910925867958




SM340CI - 910925867961




SM340CI - 910925867962



SM340CI - 910925867963



SM340CI - 910925867959



SM340CI - 910925868101