

FlexBlend, hengende

SP340P



FlexBlend baner veien mot effektive og fleksibelt innredede kontorområder

Philips FlexBlend er en attraktiv serie av overflatemonterte og hengende armaturer, inkludert innfelt Flexblend. Armaturserien gjør det mulig for bygningseiere å oppgradere belysningen med belysning som overholder kontorstandarder og gir avkastning på investeringen på under 3 til 4 år. FlexBlend har en tilpassbar design som gir den nødvendige fleksibiliteten. Dette gjør at armaturene enkelt kan monteres når som helst. Selv om armaturen er opphengt i dag, kan den tilpasses overflatemontering et annet sted. Og omvendt: Denne serien av overflatemonterte og hengende armaturer passer til mange forskjellige kontorlokaler, for eksempel kontorlandskap, korridorer, resepsjoner eller møterom. FlexBlend finnes både som linjer og frittstående enheter med samme belysningsmodul. Dette gir brukerne mulighet til å bruke FlexBlend som frittstående belysning i dag og som linje i morgen. Styreenheten er integrert i armaturen. Ettersom teknologien endrer seg raskt, bør den perfekte belysningsløsningen være klar til å omfatte

innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften ytterligere. Av denne grunn har FlexBlend alle tilgjengelige tilkoblingsmuligheter og fremtidsklare alternativer. Som System Ready-armatur kan den pares med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og programvarebaserte belysningssystemer som kablet Interact Office (PoE) og trådløst Interact Office og/eller eksisterende og kommende sensorinnovasjoner. Armaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter og deretter oppgraderes i felten i en påfølgende fase. En attraktiv mulighet for ny montering og oppussing.

Fordeler

- Investeringskostnadene spares inn på mindre enn 3 år
- Et fleksibelt kontor, med bruksfleksibilitet for valg av armaturer som passer i mange kontorområder
- Klar for framtiden: skalerbar og klar for å kobles til kontroller og belysningssystemer

Applications

- Kontorer
- Utdanning
- Helse

Funksjoner

- Overholder alle kontorstandarder (UGR < 19, L65 < 3000 cd/sm), lysnivå i henhold til krav for kontorbruk
- Homogen og jevn lyseffekt

Versions



FlexBlend Suspended SP340P
O WH



FlexBlend Suspended SP340P
PCS WH





FlexBlend Suspended-
SM340C-MLO-WH-SENS1-
L150




FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH

Målskisse

FlexBlend SS L150 DIR IND





LINE
FlexBlend SS L150 DIR IND




SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH

FlexBlend SS L120 DIR IND





LINE
FlexBlend SS L120 DIR IND




SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

FlexBlend SM L120 DIR



LINE
FlexBlend SM L120 DIR



SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Produkt detaljer



FlexBlend Suspended SP340P
WH




FlexBlend Suspended SP340P



FlexBlend Suspended SP340P
PCS WH



FlexBlend Suspended SP340P
SI



FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend_Suspended_SP340
P-line-MLO-WH-SWZU



FlexBlend Surface Mounted
SM340C



FlexBlend Suspended SP340P
O WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P
O WH




FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Suspended SP340P
WH




FlexBlend Suspended SP340P
WH



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P
BK



FlexBlend Suspended SP340P
PCS WH

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	1%
Innebygd styring	Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC drevet sentral nødlys

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lyskjeglevinkel for lyskilde
910925867117	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	4 500 lm	4000 K	136 lm/W	120 grad(er)
910925867104	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	4 500 lm	4000 K	145 lm/W	120 grad(er)
910925867932	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	6 000 lm	4000 K	140 lm/W	120 grad(er)
910925867936	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	4 500 lm	3000 K	145 lm/W	120 grad(er)
910925867937	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	6 000 lm	3000 K	140 lm/W	120 grad(er)
910925868894	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	4 200 lm	3000 K	143 lm/W	- grad(er)
910925868895	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	4 200 lm	4000 K	143 lm/W	- grad(er)
910925868896	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	4 500 lm	3000 K	110 lm/W	- grad(er)
910925868897	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	4 500 lm	4000 K	110 lm/W	- grad(er)
910925867112	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	4 500 lm	4000 K	112 lm/W	120 grad(er)
910925867128	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	3 600 lm	4000 K	95 lm/W	120 grad(er)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetempe- ratur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lyskjeglevinkel for lyskilde
910925867129	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	4 000 lm	4000 K	94 lm/W	120 grad(er)
910925867132	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	4 800 lm	4000 K	109 lm/W	120 grad(er)
910925867133	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	5 200 lm	4000 K	108 lm/W	120 grad(er)
910925867938	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	4 500 lm	3000 K	112 lm/W	120 grad(er)

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925867117	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	37,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867104	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	35 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867932	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	46,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867936	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	36,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867937	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	49,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925868894	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Nei
910925868895	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Nei
910925868896	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	44,5 W	Nei
910925868897	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	42,5 W	Nei
910925867112	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	42,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867128	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	35 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867129	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	39 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867132	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	44,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867133	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	48,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910925867938	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	48 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	ENEC-merke
910925867117	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867104	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867932	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867936	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867937	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925868894	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC-merke
910925868895	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	ENEC-merke
910925868896	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC-merke
910925868897	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC-merke
910925867112	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867128	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867129	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867132	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867133	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke
910925867938	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	ENEC plus-merke


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925867117	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867104	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867932	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867936	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867937	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868894	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	0.43,0.39
910925868895	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
910925868896	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	0.43,0.39
910925868897	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
910925867112	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867128	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867129	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867132	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867133	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867938	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867117	SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH	SP342P
910925867104	SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
910925867932	SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
910925867936	SP342P 45S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
910925867937	SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH	SP342P
910925868894	SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
910925868895	SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
910925868896	SP342P 45S/930 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
910925868897	SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
910925867112	SP342P 45S/940 DEIA MLO SMT L150 WH	SP342P
910925867128	SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP340P
910925867129	SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP340P
910925867132	SP342P 48S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP342P
910925867133	SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH	SP342P
910925867938	SP342P 45S/930 DEIA MLO SMT L150 WH	SP342P


Polarkoordinatsystem



SM340CI - 910925868897

SM340CI - 910925868896


SM340CI - 910925868895



SM340CI - 910925867117

SM340CI - 910925867128


SM340CI - 910925867129




SM340CI - 910925867112

SM340CI - 910925867104


SM340CI - 910925867132




SM340CI - 910925867133




SM340CI - 910925867932




SM340CI - 910925867937



SM340CI - 910925868894



SM340CI - 910925867938



SM340CI - 910925867936