



FlexBlend esnek ve verimli döşenmiş ofis alanlarına doğru öncülük ediyor

FlexBlend, Askılı

Philips FlexBlend, FlexBlend gömme aydınlatma armatürünün yanında, yüzey monteli ve askılı aydınlatma armatürlerinden oluşan etkileyici bir aile. Aydınlatma armatürü grubu, 3 yıl ile 4 yıldan daha az sürede yatırım amortismanı ile ofis uyumlu aydınlatmalar sunarak bina sahiplerinin aydınlatma çalışmalarını geliştirmelerini sağlıyor. FlexBlend gerekli esnekliği tasarımındaki uyumluluk yeteneği ile sağlıyor. Bu sayede, aydınlatma armatürlerini istenen zamanda kolay bir şekilde alana kurma imkanı veriyor. Aydınlatma armatürü alındığında asılacaksa bile, ertesi gün alanda yüzeye monteli kurulumla adapte edilebiliyor. Aynı şekilde tam tersini yapmak da mümkün. Yüzeye monteli ve askılı aydınlatma armatürü grubu açık ofis, koridorlar, resepsiyon veya toplantı odaları gibi birçok farklı ofis alanına uyum sağlıyor. FlexBlend aynı aydınlatma modülünü kullanarak hem sıralı hem de bağımsız olarak sunulmaktadır. Bu da kullanıcılara FlexBlend'i istedikleri zaman bağımsız istedikleri zaman sıralı şekilde kullanma imkanı sağlar. Kontrol modülü aydınlatmaya entegre edilmiştir. Teknoloji hızlı değiştiği için ideal aydınlatma çözümünün de çalışmaları daha ileriye götürerek optimize etmeye yardımcı olan yenilikleri kapsamaya hazır olması beklenir. Bu yüzden, FlexBlend bütün bağlanırlığı ve geleceğe hazır seçenekleri halihazırda karşılar. Sisteme Hazır aydınlatma armatürleri olarak, Philips SpaceWise gibi aydınlatma yönetim sistemleri ve Interact Office kablolu (PoE) ve Interact Office kablosuz ve/veya mevcut ve yeni çıkacak olan sensör yenilikleri gibi yazılım tabanlı aydınlatma sistemleri ile eşleştirilebilir. Aydınlatma armatürü grubu bu nedenle geleceğe hazırdır ve herhangi bir sistem bileşeni olmadan kurulabilir; dahası, kurulduğu alanda yükseltilebilir. Yeni kurulumlar ve renovasyonlar için etkileyici bir fırsat.

Faydaları

- 3 yıldan az sürede yatırım amortismanı
- Çok sayıda ofis alanına uyması için aydınlatma armatürleri seçimine göre uygulama esnekliği ile esnek bir ofis
- Geleceğe hazır: ölçeklenebilir ve kontroller ile aydınlatma sistemlerine bağlanmaya hazır

Özellikler

- Tamamıyla ofis ortamıyla uyumlu ($UGR < 19$, $L65 < 3000\text{cd/sm}$) , ofis uygulamalarının gerekliliklerine göre ışık seviyesi
- Homojen ve eşdüzeyle ışık efekti
- Birçok farklı montaj seçeneği, boyutlarda çeşitlilik ve bölgesel seçenekler
- Entegre sensörler
- Interact Office gibi yazılım tabanlı aydınlatma sistemlerine bağlanmaya hazır durumda

Uygulama

- Ofisler
- Eğitim
- Sağlık

Güvenlik ve uyarılar


- Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

Versions



FlexBlend Suspended SP340P PCS WH

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ




FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P PCS WH



FlexBlend Suspended SP340P SI



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend_Suspended_SP340P-line-MLO-WH-SWZU



FlexBlend Surface Mounted SM340C

ÜRÜN BİLGİLERİ




FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Suspended SP340P PCS
WH

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 – +40 °C
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Titreme değeri (PstLM) – EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	3000 K	143 lm/W	4.200 lm
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	143 lm/W	4.200 lm
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	- °	3000 K	110 lm/W	4.500 lm
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	96 lm/W	4.000 lm
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	97 lm/W	3.600 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	26,5 W	Evet (varlık/hareket algılama ve gün ışığından yararlanma ile ilgilidir)
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Hayır
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	Hayır

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	44,5 W	Hayır
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	38,5 W	Hayır
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	26 W	Hayır
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	32,5 W	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Yerleşik kontrol
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası

Order Code	Full Product Name	Yerleşik kontrol
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Ateşleme teli testi
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	ENEC plus işareti	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Ateşleme teli testi
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.43,0.39
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	0.43,0.39


Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP340P
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SP342P

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SP340P
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SP340P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868896




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868908




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868895




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868909



Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867126



Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868894



Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868907

